

PHILIPS

Limbali lofts-/
vægspot,

Lofts-/vægspots

Uden pære

Hvid

ClickFix



8719514465138



Fokus på stil

Installer denne praktiske spotlampe fra Philips i dit hjem. Vælg en GU10 LED pære fra Philips, der passer til lampens stil, og få høj kvalitet og lys med en lang levetid.

Særlige egenskaber

- Justerbart spothoved

Fremragende design, der giver optimal lyseffekt

- Langtidsholdbart materiale i høj kvalitet

Vigtigste nyheder

Justerbart spothoved



Ret lyset hen, hvor du har brug for det, ved at justere, rotere eller vippe lampens spothoved.

Materialer af høj kvalitet

Dette spot er udført i holdbare materialer af høj kvalitet med en førsteklasses finish. Dette sikrer et solidt og holdbart produkt, som vil forskønne og oplyse dit hjem i mange år fremover.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: White
- Materiale: Metal

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Justerbart spothoved: Nej
- click!FIX-beslag: Ja

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Køkken, Hjemmekontor, Gang
- Styling: Moderne
- Type: Lofts- & vægspots
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: ClickFix

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,15 kg
- Højde: 13 cm
- Længde: 8 cm
- Bredde: 8 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: -
- 230V: AC 220-240
- Fatning/sokkel: GU10
- Pære med wattforbrug inkluderet: 50W
- Maks. wattforbrug for udskiftningspære: 50
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I
- Antal lyskilder: 1

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514465138
- Nettovægt: 0,15 kg
- Bruttovægt: 0,2 kg
- Højde: 9 cm
- Længde: 9 cm
- Bredde: 10,5 cm



Udgivelsesdato:
2025-05-22
Version: 0.299

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com