

# PHILIPS

Limbali lofts-/  
vægspot, 2x

Lofts- & vægspots

Uden pære

Hvid

ClickFix



8719514465152



## Fokus på stil

Installer denne praktiske spotlampe fra Philips i dit hjem. Vælg en GU10 LED pære fra Philips, der passer til lampens stil, og få høj kvalitet og lys med en lang levetid.

### Særlige egenskaber

- Justerbart spothoved

### Fremragende design, der giver optimal lyseffekt

- Langtidsholdbart materiale i høj kvalitet

# Vigtigste nyheder

## Justerbart spothoved



Ret lyset hen, hvor du har brug for det, ved at justere, rotere eller vippe lampens spothoved.

## Materialer af høj kvalitet

Dette spot er udført i holdbare materialer af høj kvalitet med en førsteklasses finish. Dette sikrer et solidt og holdbart produkt, som vil forskønne og oplyse dit hjem i mange år fremover.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

## Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Metal

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- click!FIX-beslag: Ja
- Integreret LED: Ja

## Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Stue, Kontor, Gang
- Styling: Moderne
- Type: Lofts- & vægspots
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: ClickFix

## Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,28 kg
- Samlet højde: 130 mm
- Samlet længde: 324 mm
- Samlet bredde: 80 mm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: -
- Pæreteknologi: LED
- 230V: AC 220-240
- Fatning/sokkel: GU10
- Pære med wattforbrug inkluderet: 50W
- Maks. watt for udskiftningspære: 50
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet
- Antal lyskilder: 2

## Pæren

- Opgraderbar software: Nej

## Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

## Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514465152
- Nettovægt: 0,28 kg
- Bruttovægt: 0,36 kg
- Højde: 30 cm
- Længde: 9 cm
- Bredde: 10 cm



Udgivelsesdato:  
2026-04-15  
Version: 0.318

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)