

PHILIPS

Mimosa pedestal 7
W

Udendørslamper

2.700 K

Antracit

Vandafvisende



8719514477292



Peg nemt din LED lampe af god kvalitet mod det sted, hvor du vil have, at den skal lyse

Mimosa familien inkluderer væg- og pedestallamper i et helt nyt design, der giver dig mulighed for at rette lyset, hvorhen du vil. Mimosa lamperne er lavet af højkvalitetsaluminium. Deres effektive LED moduler og pålidelige elektronik sikrer en lang levetid. Fås med varmt lys.

Brugervenlig

- Justerbar lysretning
- Bred lysdækning

Bæredygtige løsninger til lys

- Lang levetid op til 25.000 timer

Avanceret LED belysning

- 5 års garanti på LED systemet
- LED belysning af høj kvalitet

Førsteklasses kvalitet

- Aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet

8719514477292

Designet til udendørs

• IP44 – vejrbestandig

Vigtigste nyheder

Justerbar lysretning

Et unikt roterbart panel gør det nemt at rette lyset overalt, hvor du har brug for det. Skab det perfekte lys til alle dine udendørsaktiviteter – uanset om du spiser middag med familie og venner på din terrasse eller slapper af med en god bog i din baghave.

Bred lysdækning

Dette lys giver mere lysstyrke til alle dine udendørsarealer.

Lang levetid op til 25.000 timer



Pålideligt LED lys af høj kvalitet holder op til 25.000 timer. Du kan få ro i sindet ved at vide, at du ikke behøver bekymre dig om vedligeholdelse i årevis, mens du nyder det perfekte lys i haven hver aften.

5 års garanti på LED systemet



Ud over de 2 års garanti, der tilbydes som standard for disse lamper, tilbyder Philips også 5 års garanti på LED systemet (LED modulet og driveren).

LED belysning af høj kvalitet



Dette LED lys bruger en unik teknologi udviklet af Philips. Den tænder med det samme og producerer et optimalt lysudbytte, der får de levende farver frem i din have.

Aluminium og fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet



Denne Philips lampe er specielt beregnet til udendørs brug. Den er robust og holdbar, så den kan oplyse din have aften efter aften. Den er konstrueret i trykstøbt aluminium og i fremragende syntetisk materiale i høj kvalitet.

IP44 – vejrbestandig



Denne Philips udendørslampe er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og er blevet testet grundigt for at sikre, at den er vandafvisende. Dens IP44-klassificering betyder, at den er blevet certificeret til at tilbyde indtrængningsbeskyttelse mod støv og vandsprøjt – perfekt til almindelig udendørsbrug.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Antracit
- Materiale: Metal

Holdbarhed

- Normeret levetid: 25.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Rust- og støvfrit: Ja
- Lysstråler i to retninger: Nej
- Dag og nat-sensor: Nej
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Ja
- Bevægelsessensor: Nej
- Solenergi: Nej
- Midtpunkt: Nej

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K

Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Piedestaler
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

Strømforbrug

- Effekt: 7

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,663 kg
- Samlet højde: 250 mm
- Samlet længde: 120 mm
- Samlet bredde: 120 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: 630
- Lysfarve: Varmt hvidt lys
- 230V: 220-240
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: F
- IP-kode: IP44 | Ledningsbeskyttet og stænk sikret
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet
- Udskiftelig lyskilde: Nej

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514477292
- Nettovægt: 0,66 kg
- Bruttovægt: 0,79 kg
- Højde: 27 cm
- Længde: 7 cm
- Bredde: 15 cm



Udgivelsesdato:
2026-02-17
Version: 0.324

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com