



Wi-Fi BLE 60W A60 E27 927-65 TW 2PF/6



Få belysning, der sætter mennesket i centrum, med denne intelligente WiZ LED A60 tunable white pære. Gør brug af forskellige nuancer af varmt til køligt hvidt lys for at hjælpe dig med at fokusere eller slappe af. Du kan også indstille en belysningsplan, der tænder og slukker, der passer til dine daglige eller ugentlige rutiner, og fjernstyre lamperne via din smartphone eller med din stemme, selv når du er væk fra hjemmet. WiZ lyskilder opretter forbindelse til din eksisterende Wi-Fi-forbindelse uden behov for ekstra udstyr.

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Tunable white intelligent pære
- Op til 806 lumen
- Nem plug and play-opsætning
- Styr lyset med app eller stemme



Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WiZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Eksklusive SpaceSense™ lyskilder, der tændes med bevægelse

WiZs SpaceSense teknologi forvandler dine lyskilder til bevægelsessensorer. Med minimum to WiZ lyskilder i ét rum kan du aktivere SpaceSense-funktionen i WiZ appen og få lyset til at tænde og slukke automatisk med bevægelsesdetektering. It's simple. It's SpaceSense. It's WiZ.




Sæt dit lys til at følge din tidsplan

Automatiser dine smarte lyskilder for at følge dine daglige eller ugentlige rutiner. Planlæg, at dine lys tænder om morgenen eller før du kommer hjem, og hold dem slukkede for at spare energi, når de ikke er nødvendige.



Aktivér enheder med bevægelse uden at bruge en sensor

WiZ SpaceSense teknologi forvandler dine enheder til bevægelsessensorer. Aktivér SpaceSense funktionen i WiZ appen, og få lys og enheder til at tænde og slukke automatisk med bevægelsesregistrering. Der kræves mindst to WiZ enheder i et rum, hvis SpaceSense funktionen skal kunne fungere.



Overvåg dit energiforbrug

Få overblik over energiforbruget af dine lyskilder med WiZ appen. Få nem adgang til en ugentlig eller daglig rapport for at hjælpe dig med at holde styr på dit energiforbrug i hjemmet.



Skab den rette stemning med varmt til køligt hvidt lys

Vælg lystemperaturer fra opkvikkende kølig hvid til blød varm hvid, eller vælg ganske enkelt en af forudindstillingerne, f.eks. Focus eller Relax, og skab den rette atmosfære til øjeblikket.

SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Pærens form: A60
Fatning: E27
Teknologi: Intelligent Wi-Fi
Glastype: Mattered
Dæmpbar: Trådløs dæmpning

MÅL FOR PÆRE

Højde: 12,2 cm
Vægt: 0,13 kg
Bredde: 6 cm

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
25 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscykluser: 50.000
Normeret levetid: 25.000 t

LYSEGENSKABER

Farvekonsistens: 6 SDCM
Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
Farvetemperatur: 2700-6500 K
Lysfarvekategori: Justerbar hvid
Nominel lysstrøm: 806 lm
Starttid: <0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:
øjeblikkeligt fuldt lys

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 70 mA
Effektivitet: 100 lm/W

EMBALLAGEOPLYSNINGER

EAN: 8719514551015
EOC: 871951455101501
Produktets titel: Wi-Fi BLE 60W A60
E27 927-65 TW 2PF/6

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.51
Spænding: 220-240 V
Wattforbrug: 8 W
Svarende til wattforbrug: 60 W
Energimærket (EEL): F

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Længde: 12,2 cm

NOMINELLE VÆRDIER

Nominel levetid: 25.000 t
Nominel lysstrøm: 806 lm
Nominel effekt: 8 W

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Frekvens: 50-60 Hz
EPREL registreringsnummer: 584519
Lysstrømsmålingsreference: Sphere