



WiZ SMART PLUG POWERMETER TYPE-F

Gør enhver stikkontakt intelligent med en WiZ smart plug med et indbygget power meter, der måler, hvor meget strøm stikkontakten bruger. Styr smart pluggen med WiZ appen eller din stemme: Du kan f.eks. tænde og slukke din yndlingslampe med et enkelt tryk

PRODUKTHØJDEPUNKT ER

- Plug and Play
- Med energimåler
- Betjening med app eller stemme




Øjeblikkelig konfiguration af alle dine funktioner til det intelligente hjem

Begynd nemt at bruge alle Smart Home funktionerne ved at forbinde din nye WiZ enhed til dit Wi-Fi-netværk. Styr dine lyskilder og enheder, selv mens du er væk fra hjemmet, og indstil tidsplaner for at tænde og slukke dem automatisk. Du behøver ikke installere yderligere hardware såsom en hub eller gateway!




Gør enheder fra hverdagen intelligente: lamper, blæsere og meget mere

Styr almindelige lamper, dekorativ belysning, blæsere, din kaffemaskine og meget mere. Brug WiZ til at styre enheder, der kun behøver være tændt for at få forbindelse til og reagere på appen.



Nem planlægning og automatisering af intelligent belysning og enheder

Planlæg, at dine lyskilder eller apparater tændes eller slukkes automatisk og følger dine daglige eller ugentlige rutiner. Automatiser dine lyskilder og enheder, så de er slukkede, når de ikke er nødvendige. På den måde kan du føle dig tryk og spare energi.



Indbygget strømmåler, der overvåger energiforbruget

Denne Smart plug har en indbygget strømmåler, der overvåger strømforbruget af en enhed, der er tilsluttet til den. Find ud af, hvor meget energi din enhed bruger, ved at se på den visuelle oversigt i WiZ appen.



Styr enheder, uanset hvor du er, med din smartphone.

Du behøver ikke bekymre dig, hvis du glemte at slukke en elektrisk enhed, da du forlod hjemmet. Du kan blot slukke for den eller styre andre enheder, uanset hvor du er, ved hjælp af din smartphone.



SPECIFIKATIONER

DESIGN OG FINISH

Farve: Hvid
Materiale: plastik

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Stiktype: Type F: Netherlands,
Luxembourg, Germany, Austria,
Denmark, Faros Island, Greenland,
Finland, Greece

INTERAKTIVITET

Strøm (A): 10

STRØMFORBRUG

Spænding: 230 V

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 0,098 kg
Højde: 6,1 cm
Længde: 5,9 cm
Bredde: 4,9 cm

NOMINELLE VÆRDIER

Nominel effekt: 2300 W

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

IP-kode: IP20
Beskyttelsesklasse: Klasse I



© 2023 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.

EAN:

wizconnected.com