

# PHILIPS

RGBICWW LED strip,  
3 m, Type C

Intelligent LED

Flerfarvede lyseffekter

Justerbart hvidt lys

Kan afkortes og nem at  
installere



8719514866676



## Levende farver, klart hvidt lys

Forvandl dit rum med levende flerfarvede lyseffekter – inklusive dynamiske effekter som løbende regnbueeffekter, blide farveovergange og glimtende mønstre – med ensartet lysstyrke fra ende til anden. Let at sætte op med WiZ appen, fuldt kompatibel med alle Connected by WiZ produkter og Matter certificeret for nem integration med intelligente hjemmeassistenter som Amazon Alexa, Apple Home og Google Home.

### Nem opsætning

- Nem opsætning
- Nem at installere

### Intelligente funktioner

- Automatisering af din belysning
- SpaceSense-bevægelsesreg.

### Intelligente enheder

- Matter certificeret

### Lystilstande

- Forvandl dit hjem med lys
- Forudindstil lystilstande

# Vigtigste nyheder

## Nem opsætning



1. Download WiZ appen
2. Tænd dit lys
3. Tilslut lyset til Wi-Fi

## Nem at installere



Bøj og afkort, så den passer alle steder, og brug den dobbeltsidede selvklæbende bagside og monteringsstilbehøret til at fastgøre den.

## Automatisering af din belysning

Automatiser belysningen efter dine daglige eller ugentlige rutiner. Med belysningsplaner kan du indstille lyset til at tænde, før du kommer hjem, og slukke, når du synes.

## SpaceSense-bevægelsesreg.




Gør dine lamper til bevægelsessensorer med den integrerede SpaceSense-teknologi, så lyset tænder automatisk, når du går ind i rummet – alt, du behøver, er to eller flere Connected by WiZ lamper eller -enheder.

## Matter certificeret



Styr, som du vil, med din foretrukne intelligente hjemmeassistent – Matter kompatibel for nem integration med Amazon Alexa, Google Home og Apple Home.

## Forvandl dit hjem med lys



Tilføj farverig stemningsbelysning til stuen og gaming-rummet, eller oplyv køkkenbordpladerne med klart hvidt lys.

## Forudindstil lystilstande



Tilpas belysningen til dit humør eller din aktivitet med hvidt lys-tilstande såsom Daylight, Cozy og Focus. Oplev levende farvegradienter med farvetilstande såsom Party og Sunset.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

## Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Plastik

## Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 15.000
- Normeret levetid: 15.000

**Ekstra funktioner/tilbehør medfølger**

- Vælg din farve: Ja
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
- Vandtæt: Nej
- Integreret LED: Ja
- Tænd/sluk-knap på ledning: Nej
- Strømforsyning inkluderet: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

**Lysegenskaber**

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI):  $\geq 80$
- Farvetemperatur: 2700/6500
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:  $< 2$
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 95

**Lyskæde/lightstrip**

- Kan forlænges: Nej

**Diverse**

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Stue, Børneværelse, Underholdningsværelse

**Andre egenskaber**

- Lyskildes spænding: 85 mA

**Strømforbrug**

- Strømfaktor: 0.75
- Spænding: 220-240 V
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 11

**Produktmål og -vægt**

- Nettovægt: 0,238 kg
- Samlet højde: 0,25 mm
- Samlet længde: 300 mm
- Samlet bredde: 1 mm

**Service**

- Garanti: 2 år

**Tekniske specifikationer**

- Frekvens: 50/60
- Samlet lysudbytte fra lampen: 1100
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Farvet gradientlys og hvidt lys (RGBICW)
- Pære med wattforbrug inkluderet: 13
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

**Pæren**

- Formfaktor: NA
- Opgraderbar software: Ja

**Hvad er understøttet**

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8719514866676
- Nettovægt: 0,24 kg
- Bruttovægt: 0,32 kg
- Højde: 16,7 cm
- Længde: 8,2 cm
- Bredde: 13,9 cm



Udgivelsesdato:  
2026-06-17  
Version: 0.259

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)