



Udendørs væglampe med kamera

Hvad sker der derude? Med et smart WiZ udendørs væglampe med integreret sikkerhedskamera skal du aldrig mere komme hjem i mørke. Vores vejrbestandige kamera tænder, når der registreres bevægelse - og overrasker potentielle ubudne gæster eller hjælper dig med at komme komfortabelt ind i dit hjem efter mørkets frembrud.


PRODUKTHØJDEPUNKTER

- Indbygget kamera
- Klassificeret til udendørs brug
- Fuld farve




Forskøn din have med millioner af farver og dynamiske tilstande

Vælg mellem millioner af lyse farver, fra energigivende kølig hvid til blød varm hvid, og skab den bedste stemning til dine udendørs aktiviteter. Eller bare anvend en forudindstillet dynamisk lystilstand som Ocean, Forest eller Party for at skabe en fantastisk atmosfære og løfte stemningen.



Hold dig informeret når som helst, når der registreres bevægelse eller lyd

WiZ udendørskameraet giver dig automatisk besked, når der registreres bevægelse eller lyd uden for dit hjem. Få ro i sindet, selv når du er væk!




Observer aktiviteter uden for dit hjem

Overvåg dit hjemms udendørsområder, i realtid og hvor som helst, ved hjælp af WiZ udendørs kameraets funktion til live videostreaming. Slip for alle bekymringerne, når du er væk, ved at gennemgå automatiske notifikationer, observer live-videostreamen og forhindre falske alarmer.



Tænder automatisk for lyset, når der registreres bevægelse

WiZ udendørs lampen med kamera tændes automatisk, når der registreres bevægelse, så du kan se din vej ind om natten og holde potentielle ubudne gæster ude.



Indbygget højttaler og mikrofon

Kommunikér direkte med alle i nærheden af kameraet, mens du livestreamer. Den indbyggede højttaler og mikrofon gør det nemt at have en fjernsamtale med din familie. Du kan også bruge det til at advare uønskede besøgende.



Optimal ydeevne udendørs (IP44)

Denne WiZ udendørsbelysning er blevet grundigt testet for at sikre, at den er egnet til udendørs brug. Den er specielt designet til at modstå vejrforhold lige fra intenst sollys til kraftige regnskyl.



SPECIFIKATIONER

DESIGN OG FINISH

Farve: Sort
Materiale: Metal

HOLDBARHED

Normeret levetid: 25.000

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
Integreret LED: Ja
LED pære(r) inkluderet: Ja
Fjernbetjening inkluderet: Nej

LYSEGENSKABER

Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
Farvetemperatur: 2700 K
Lysstrøm: 1.250 lm

DIVERSE

Specielt designet til: Have Altan
Rumregistrering: Ja

STRØMFORBRUG

Spænding: 5 V

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 1,5 kg
Kabellængde: 240
Indbygget afstand: 2.000 mm
Samlet højde: 375 mm
Samlet længde: 167 mm
Samlet bredde: 115 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Lysfarve: 2700
Energiklasse for medfølgende lyskilde: E
Pære med wattforbrug inkluderet: 10.5
Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet
Udskiftelig lyskilde: Nej
Dæmpbar: Trådløs dæmpning - må ikke bruges med lysdæmper
Antal lyskilder: 1
Billedsensorkamera: No
Kameraobjektivets synsfelt (grader): 120
Kamera – digital zoom: Nej

KAMERAET

Maks. videoopløsning: 1080P
Videotilstande: 1080P
Video funktioner: 30FPS
Bevægelsesregistrering: Registrering af bevægelse, mennesker og lyd
Nattesyn: Ja, med infrarød LED
Tåler udendørs brug: Ja
Mikrofon: Ja
Lyd: To-vejs-kommunikation
Betjeningstemperatur: -20 °C til 45 °C
Forbindelsesprotokol: Wi-Fi (2,4 GHz)
Lydalarm: Nej
Tovejstale: Ja
Opbevaringsmåde: Lokalt lager og cloud-lager (abonnement)

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8720169072114
Nettovægt: 1,47 kg
Bruttovægt: 1,98 kg
Højde: 44,5 cm
Længde: 23 cm
Bredde: 19 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.