




LEDstrip 30 meter

Vores 30 meter RGB LED-strip er designet til at passe til og forskønne store rum med over 16 millioner farver, statiske og dynamiske tilstande og smarte funktioner. Bare klip dem til efter behov, og placer dem på enhver overflade, takket være deres ikke-skadelige tape, og brug den intuitive WiZ app til at styre dem via dit eksisterende Wi-Fi. Med statiske og dynamiske lystilstande, intelligent lysdæmpning og lysplanlægning er det dig, der styrer hele dit system – selv når du ikke er hjemme. Kan bruges sammen med Google Home, Amazon Alexa og Apple HomeKit, så du kan få ultimativ brugervenlighed.

PRODUKTHØJDEPUNKTER

- Fuld farve
- IP20/plastik




Smarte belysningsfunktioner, der er nemme at sætte op

Nyd fordelene ved intelligente funktioner øjeblikkeligt, bare ved at forbinde dine WIZ lyskilder til dit Wi-Fi-netværk. Styr lyset nemt, når du er væk fra hjemmet og planlæg, at lyset tændes og slukkes automatisk. Det er ikke nødvendigt at installere ekstra hardware såsom hub eller gateway!



Styr med en hvilken som helst Matter platform til dit intelligente hjem

Dette produkt er Matter certificeret, hvilket giver mulighed for simpel belysningsstyring via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home eller en hvilken som helst anden platform til dit intelligente hjem baseret på Matter.



Millioner af farver og skiftende lystilstande for at gøre din dag fantastisk

Vælg en lysfarve, du kan lide, eller anvend blot en dynamisk lystilstand, vi har designet til dig. Pejs eller Ocean vil for eksempel hjælpe dig med at skabe en fantastisk atmosfære og løfte dit humør.



Betjen nemt dit lys – uanset hvor du er

Ingen grund til at bekymre dig, hvis lyset er tændt, mens ingen er hjemme. Du skal bare slukke for det, uanset hvor du er, med din smartphone.



Synkroniser lyset med musik

Fald ind i rytmen med vores Music Sync-funktion. Synkroniser nemt dine lys med dine yndlingssange. Sørg blot for at holde din mobil i nærheden af højttaleren, så du får en perfekt harmoni mellem lyd og lys.



Fleksibel lightstrip, der er nem at installere

Fastgør den til en hvilken som helst overflade – vinduer, hævede lofter, under skabe og endda langs buede kanter. Lys dine møbler op med smukke farver.



SPECIFIKATIONER

PÆRE EGENSKABER

Tiltænkt anvendelse: Indendørs
Dæmpbar: Ja

DESIGN OG FINISH

Farve: White
Materiale: Plastik

HOLDBARHED

Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag):
15 år
Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
Antal tændingscyklusser: 50.000
Normeret levetid: 15.000

EKSTRA FUNKTIONER/TILBEHØR MEDFØLGER

Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
Integreret LED: Ja
Tænd/sluk-knap på ledning: Ja
Strømforsyning inkluderet: Ja
Fjernbetjening inkluderet: Nej

LYSEGENSKABER

Farvegengivelsesindeks (CRI): -
Farvetemperatur: NA
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2

DIVERSE

Specielt designet til: Stue
Underholdningsværelse Soveværelse
Børneværelse

ANDRE EGENSKABER

Lyskildes spænding: 130 mA

STRØMFORBRUG

Strømfaktor: 0.7
Spænding: 220-240 V
Strømforbrug: 18,7

PRODUKTMÅL OG -VÆGT

Nettovægt: 0,43 kg
Samlet højde: 2,1 mm
Samlet længde: 30.000 mm
Samlet bredde: 10 mm

SERVICE

Garanti: 2 år

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Samlet lysudbytte fra lampen: NA
Lysfarve: RGB
Pære med wattforbrug inkluderet: 22
IP-kode: IP20 | Isoleret
Beskyttelsesklasse: Klasse II –
dobbeltisoleret

HVAD ER UNDERSTØTTET

Kompatibel med Effekter: Yes
WiFi: Wireless G
Defineret supportperiode: Minimum
of 60 months after introduction date
Maks. antal tilbehørsdele: 9999
Kommunikationsprotokol: Bluetooth
Wi-Fi (2,4 GHz)

EMBALLAGEMÅL OG -VÆGT

EAN/UPC – produkt: 8720169077102
Nettovægt: 0,6 kg
Bruttovægt: 0,8 kg
Højde: 18,7 cm
Længde: 8,2 cm
Bredde: 18,9 cm



© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Alle varemærker tilhører Signify Holding eller deres respektive ejere.