

PHILIPS

Globe pære 11 W (svarende til 75 W) G95 E27

Intelligent LED

Full color

Plast

Nem plug and play-opsætning

Styr lyset med app eller stemme



8720169170919



Intelligent belysning til hverdagen

Få belysning, der sætter mennesket i centrum, med denne intelligente WiZ LED pære i globeform. Gør brug af forskellige nuancer af varmt til køligt hvidt lys for at hjælpe dig med at fokusere eller slappe af. Du kan også indstille en belysningsplan, der tænder og slukker, der passer til dine daglige eller ugentlige rutiner, og fjernstyre lamperne via din smartphone eller med din stemme, selv når du er væk fra hjemmet. WiZ lyskilder opretter forbindelse til din eksisterende Wi-Fi-forbindelse uden behov for ekstra udstyr.

Intelligent lysstyring

- Connected by WiZ
- Smart styring

Intelligente funktioner

- SpaceSense-bevægelsesreg.

Intelligente enheder

- Matter certificeret

Lystilstande

- Millioner af farver
- Justerbart hvidt lys
- Lav lysdæmpning

Vigtigste nyheder

Connected by WiZ

Fuldt kompatibel med alle Connected by WiZ produkter – brug WiZ appen til opsætning og til at få adgang til fordelene ved smart belysning.

Smart styring

Styr dit lys med WiZ appen, tilbehør eller stemmekommandoer via din smarte hjemmeassistent. Matter kompatibel til brug med Alexa, Google Home og Apple Home.

SpaceSense-bevægelsesreg.



Gør dine lamper til bevægelsessensorer med den integrerede SpaceSense-teknologi, så lyset tænder automatisk, når du går ind i rummet – alt, du behøver, er to eller flere Connected by WiZ lamper eller -enheder.

Matter certificeret



Styr, som du vil, med din foretrukne intelligente hjemmeassistent – Matter kompatibel for nem integration med Amazon Alexa, Google Home og Apple Home.

Millioner af farver

Vælg en lysfarve fra paletten, eller brug en forudindstillet lystilstand såsom Fireplace eller Ocean for at skabe den rette stemning.

Justerbart hvidt lys

Juster nemt fra kølige, blålige nuancer, der forbedrer synlighed og fokus, til bløde, varmere nuancer til afslapning om aftenen (2200–6500 K).

Lav lysdæmpning

Dæmp lyset jævnt fra fuld lysstyrke ned til 1%, så du får det rette lys til enhver aktivitet.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: G95
- Fatning: E27
- Glastypepe: Matteret
- Pære finish: Matteret
- Dæmpbar: Ja

Mål for pære

- Vægt: 0,09 kg

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 25 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 25.000

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vælg din farve: Ja
- Vandtæt: Nej
- Integreret LED: Ja
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700/6500
- Lysfarvekategori: Fuld farve
- Nominel lysstrøm: 1055 lm
- Starttid: <0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 95

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Spisestue, Stue, Børneværelse
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 75 mA

Emballageoplysninger

- EAN: 8720169170919
- EOC: 872016917091900
- Produktets titel: PHI WFB 75W G95 E27 822-65 RGB 1PF/6

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: AC 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 75 W
- Energimærket (EEL): F
- Effekt: 11 W
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 11

Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 13,9 mm
- Samlet længde: 13,9 mm
- Samlet bredde: 9,5 mm

Nominelle værdier

- Nominel levetid: 25.000
- Nominel lysstrøm: 1055 lm
- Nominel effekt: 11 W

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Diameter: 95 mm
- Pæreteknologi: LED
- IP-kode: IP20
- EPREL registreringsnummer: 1421113
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere

Pæren

- Diameter: 95 mm
- Opgraderbar software: Ja

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169170919
- Nettovægt: 0,1 kg
- Bruttovægt: 0,21 kg
- Højde: 18,5 cm
- Længde: 10,5 cm
- Bredde: 10,5 cm



Udgivelsesdato:
2026-06-17
Version: 0.406

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.