

PHILIPS

Garnet loftslampe,
40 W

Loftslamper

2.700 K

Sort



8720169195271



Én lampe. Din vægkontakt. Tre lysindstillinger.

Det har aldrig været nemmere at skabe den rette stemning i dit rum. Philips SceneSwitch LED loftslampen lader dig skruer op for stemningen med tre unikke indstillinger. Kombinationen af primær og indirekte belysning giver dig de perfekte værktøjer til at sætte den rette stemning til både koncentrations- og hyggestunder. Ingen lysdæmper eller installation påkrævet. Det eneste, du skal bruge, er din eksisterende kontakt.

Nem at benytte

- Nem installation

Lyseffekt

- Indirekte belysning
- Lyskilde i tre zoner
- Blødt harmonisk lys

Førsteklasses kvalitet

- EyeComfort - lys, der er skånsomt for øjnene

Vigtigste nyheder

Nem installation

Slut med installationsproblemer. Lampen monteres eller hænges på væggen eller loftet og tilsluttes en stikkontakt – så er der lys.

Indirekte belysning

Volcano lampeskærm dekorerer dit rum og reflekterer blødt lys.

Lyskilde i tre zoner

Lyskilde i tre zoner giver dig fleksibiliteten til at skabe den stemning, du ønsker.

Blødt harmonisk lys

Den rigtige kombination af indirekte og direkte lys spreder et varmt skær i hele dit rum uden blænding.

EyeComfort

Dårlig lyskvalitet kan belaste øjnene. Mange af os bruger meget tid indendørs, og det er derfor vigtigere end nogensinde før at have ordentlig belysning i hjemmet. Vores produkter udsættes for strenge tests indenfor kriterier såsom flimren, strobe, blænding, farvegengivelse og dæmper-effekt for at sikre, at de lever op til EyeComfort-kravene. Philips LED-pærer leverer ikke blot komfortabel belysning, de bliver også ved med det gennem hele deres levetid og leverer dermed konstant lyskvalitet, lysudbytte og farve i mere end et årti. Skift til belysning, der er godt for dine øjne. De vil takke dig.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Rund

Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 20 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscykluser: 20.000
- Normeret levetid: 20.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 105

Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Garage, Stue, Kontor
- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 200 mA

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.9

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 1,23 kg
- Samlet højde: 99 mm
- Samlet længde: 500 mm
- Samlet bredde: 500 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Diameter: 500 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 4200
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Varmt hvidt lys
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169195271
- Nettovægt: 1,3 kg
- Bruttovægt: 3,16 kg
- Højde: 54 cm
- Længde: 13 cm
- Bredde: 54 cm



Udgivelsesdato:
2026-04-29
Version: 0.418

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.