

# PHILIPS

Purex piedestal 1,5  
W

Udendørslamper

2.700 K

Sort

Lav spænding; Vandafvisende



8720169269231



## Havelampe, hvor du blot sætter stikket i, tilslutter og nyder synet

Philips GardenLink lav volt serien tilbyder en række udendørslamper, som du nemt og sikkert kan installere selv. Du kan tilslutte flere lamper til en enkelt strømforsyning og tilslutte den til en standard udendørs stikkontakt og derefter nemt tilføje ekstra lamper eller flytte dem, når du vil. Ledningsføring er enkel, og lav volt betyder, at der ikke er nogen fare for at du skader dig selv, dine børn eller dine kæledyr.

### Brugervenlig

- Kompatibelt med alle GardenLink lamper og tilbehør
- Nem at installere med Twist & Lock-stik

### Sikker brug

- Ekstra sikkerhed med 24 V lav volt

### Bæredygtige løsninger til lys

- Lang levetid op til 20.000 timer

### Lys af høj kvalitet

- Varmt hvidt lys 2700 K

# Vigtigste nyheder

## Kompatibelt med alle GardenLink lamper og tilbehør

Hver GardenLink lampe har det samme Twist & Lock-stik for nem installation og tilslutning. Du kan omplacere lamperne og tilbehøret, efterhånden som dine behov for udendørslys ændrer sig, så du kan oplyse ethvert hjørne af din have.

## Nem at installere med Twist & Lock-stik

Supernem installation og sammenkobling med produkternes Twist & Lock-stik. Du skal blot tilslutte lamperne og nyde oplevelsen!

## Ekstra sikkerhed med 24 V lav volt

Lamper med lav volt (24 V) er sikre, så du kan installere dem selv uden risiko for elektrisk stød – ingen professionel elektriker påkrævet.

## Lang levetid op til 20.000 timer



Pålideligt LED lys af høj kvalitet holder op til 20.000 timer. Du kan få ro i sindet ved at vide, at du ikke behøver bekymre dig om vedligeholdelse i årevis, mens du nyder det perfekte lys i haven hver aften.

## Varmt hvidt lys 2700 K



Vidste du, at forskellige nuancer af hvidt lys identificeres ved forskellige farvetemperaturer, målt i Kelvin (K)? Lavere farvetemperaturer giver et varmt, hyggeligt hvidt lys, mens højere farvetemperaturer giver et køligt, mere energigivende hvidt lys. Denne lampe producerer et varmt, afslappende lys ved 2700 K.

# Specifikationer

## Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Plastik

## Holdbarhed

- Normeret levetid: 20.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Rust- og støvfrit: Ja
- Lysstråler i to retninger: Nej
- Dag og nat-sensor: Nej
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Ja
- Bevægelsessensor: Nej
- Solenergi: Nej
- Midtpunkt: Nej

## Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

## Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 325
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K

## Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Piedestaler
- Ekstra funktioner: Lav volt, Vandafvisende

**Strømforbrug**

- Effekt: 1,5

**Produktmål og -vægt**

- Nettovægt: 0,38 kg
- Samlet højde: 530 mm
- Samlet længde: 60 mm
- Samlet bredde: 60 mm

**Service**

- Garanti: 2 år

**Tekniske specifikationer**

- Samlet lysudbytte fra lampen: 180
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Varmt hvidt lys
- 230V: 24 V DC
- Lampen er dæmpbar: Nej
- Energiklasse for medfølgende lyskilde: E
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse III – sikker, ekstra lav spænding
- Udskiftelig lyskilde: Ja

**Pæren**

- Opgraderbar software: Nej

**Hvad er understøttet**

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8720169269231
- Nettovægt: 0,38 kg
- Bruttovægt: 0,49 kg
- Højde: 54,7 cm
- Længde: 7,7 cm
- Bredde: 7,7 cm



Udgivelsesdato:  
2026-06-24  
Version: 0.323

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)