

PHILIPS

Forlængerledning,
5 m

Udendørslamper

GardenLink

Sort

Lav spænding; Vandafvisende



8720169269330



Havelampe, hvor du blot sætter stikket i, tilslutter og nyder synet

Philips GardenLink lav volt serien tilbyder en række udendørslamper, som du nemt og sikkert kan installere selv. Du kan tilslutte flere lamper til en enkelt strømforsyning og tilslutte den til en standard udendørs stikkontakt og derefter nemt tilføje ekstra lamper eller flytte dem, når du vil. Ledningsføring er enkel, og lav volt betyder, at der ikke er nogen fare for at du skader dig selv, dine børn eller dine kæledyr.

Brugervenlig

- Kompatibelt med alle GardenLink lamper og tilbehør
- Nem at installere med Twist & Lock-stik

Sikker brug

- Ekstra sikkerhed med 24 V lav volt

Førsteklasses kvalitet

- Materialer af høj kvalitet

Vigtigste nyheder

Kompatibelt med alle GardenLink lamper og tilbehør

Hver GardenLink lampe har det samme Twist & Lock-stik for nem installation og tilslutning. Du kan omplacere lamperne og tilbehøret, efterhånden som dine behov for udendørslys ændrer sig, så du kan oplyse ethvert hjørne af din have.

Nem at installere med Twist & Lock-stik

Supernem installation og sammenkobling med produkternes Twist & Lock-stik. Du skal blot tilslutte lamperne og nyde oplevelsen!

Ekstra sikkerhed med 24 V lav volt

Lamper med lav volt (24 V) er sikre, så du kan installere dem selv uden risiko for elektrisk stød – ingen professionel elektriker påkrævet.

Materialer af høj kvalitet

Denne Philips GardenLink forlængerledning er fremstillet af materialer af høj kvalitet. Det sikrer et solidt og langtidsholdbart produkt, som er modstandsdygtigt over for korrosion og belægninger under alle vejrforhold

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: PVC

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Rust- og støvfrit: Ja
- Lysstråler i to retninger: Nej
- Dag og nat-sensor: Nej
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Nej
- Bevægelsessensor: Nej
- Solenergi: Nej
- Midtpunkt: Nej

Haveområde

- Haveområde: Have og veranda

Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Tilbehør
- Ekstra funktioner: Lav volt, Vandafvisende

Produktmåål og -vægt

- Nettovægt: 0,206 kg
- Samlet højde: 20 mm
- Samlet længde: 5.000 mm
- Samlet bredde: 20 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Pæreteknologi: Ikke relevant
- Lampen er dæmpbar: Nej
- IP-kode: IP67 | Støvtæt og med beskyttelse mod kortvarig nedsænkning
- Beskyttelsesklasse: Ikke relevant

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169269330
- Nettovægt: 0,21 kg
- Bruttovægt: 0,23 kg
- Højde: 13,7 cm
- Længde: 5,2 cm
- Bredde: 9,2 cm



Udgivelsesdato:
2026-05-13
Version: 0.321

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com