

PHILIPS

Bliss loftslampe med ventilator, 35 + 28 W

Loftslampe med ventilator

2700/5500/4000 K

Guld

Fjernbetjening



8720169279124



Én lampe. Din vægkontakt. Tre lysindstillinger.

Kombiner lys, der kan tilpasses, med en behagelig brise med en Philips LED udtrækkelig loftsventilationslampe, med medfølgende fjernbetjening. Med transparente blade, der kan foldes sammen, så de ikke kan ses, når de ikke er brugt, og tre SceneSwitch belysningsindstillinger, skaber dette lys den perfekte atmosfære i ethvert rum.

Nem at benytte

- Loftsventilator, med transparente og foldbare vinger
- Let at installere og sikker at bruge
- Kraftfuld, pålidelig ydeevne
- Brug den året rundt
- Nyd en behagelig brise
- Praktiske timere

Baggrundsluseffekt

- Klar og behagelig loftslampe

Førsteklasses kvalitet

- Stille motor

Vigtigste nyheder

Loftsventilator, der kan trækkes tilbage og har transparente blade

Sig farvel til snurrende skygger på loftet: denne ventilator har transparente blade, som kan foldes ind i lampen og ud af syne, når de ikke er i brug.

Let at installere og sikker at bruge

Philips LED loftslampe med ventilator, der kan trækkes tilbage gennemgår strenge kontroller og har medfølgende skruer, som er faldresistente og har et holdbart design samt andre vigtige sikkerhedsfunktioner.

Kraftfuld, pålidelig ydeevne

Philips LED loftslampe med ventilator er designet til at give en kraftig luftcirkulation og kontinuerlig driftssikkerhed over tid. Dens brede bladdesign dækker et stort luftvolumen, hvilket sikrer maksimal luftstrøm til afkøling.

Brug det året rundt

Med betjeningsstilstande til både sommer og vinter er du garanteret optimale luftcirkulationsindstillinger året rundt.

Nyd en behagelig brise

Mærk en liflig ø-brise i et hvilket som helst rum i dit hus ved hjælp af funktionen Naturlig brise, der byder på dynamiske hastighedsindstillinger for ventilatoren.

Praktiske timere

Vælg blandt to forskellige timere, som slukker lyset efter et specifikt tidspunkt, og indstil dem med fjernbetjening.

Klart og behageligt loftslampe

Philips LED loftslampe med ventilator giver et kraftfuldt, klart – og stadig behageligt – lys til dit hjem, som du kan styre med den medfølgende fjernbetjening eller på en vægkontakt.

Stille motor

Philips LED loftslampe med ventilator har en stille motor, der cirkulerer luften i rummet uden høje lyde.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: Guld
- Materiale: Metal, Plastik

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Antal tændingscyklusser: 15.000
- Normeret levetid: 15.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Ja

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700-4000-6500 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 128

Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Stue, Kontor
- Styling: Moderne
- Type: Loftslampe med ventilator
- EyeComfort: Ja
- Ekstra funktioner: Fjernbetjening

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 290 mA

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.9

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 5,8 kg
- Samlet højde: 420 mm

Service

- Garanti: 5 år

Tekniske specifikationer

- Diameter: 510 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 4500
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Justerbart hvidt lys
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet



Udgivelsesdato:
2026-03-31
Version: 0.259

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com