

PHILIPS

Lightstrip 5 m, RGB

Lightstrips

RGB

Hvid

Dæmpbar; RGB

8720169309869



Fantastisk lys og stil

Skift stemningen i rummet, så den passer til det, du foretager dig.

Baggrundsluseffekt

- Tilstand for stemningsbelysning

Vigtigste nyheder

Tilstand for stemningsbelysning

Skab en hyggelig, intim atmosfære med stemningsbelysningstilstanden.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Metal, Plastik

Holdbarhed

- Antal tændingscykluser: 15.000
- Normeret levetid: 20.000

Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Tænd/sluk-knap på ledning: Nej
- Strømforsyning inkluderet: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Ja

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 120
- Farvegengivelsesindeks (CRI): >60
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2

Lyskæde/lightstrip

- Kan forlænges: Nej

Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Stue, Gang, Underholdningsværelse
- Styling: Moderne
- Type: Lightstrips
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, RGB-farver

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 70 mA

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.78

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,24 kg
- Samlet højde: 1,5 mm
- Samlet længde: 5.000 mm
- Samlet bredde: 10 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: -
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Farvet lys (RGB)
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

Pæren

- Opgraderbar software: Nej

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169309869
- Nettovægt: 0,24 kg
- Bruttovægt: 0,33 kg
- Højde: 20,7 cm
- Længde: 16,6 cm
- Bredde: 6,6 cm



Udgivelsesdato:
2026-05-13
Version: 0.131

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com