

# PHILIPS

Lightstrip 5 m, RGB

Lightstrips

RGB

Hvid

Dæmpbar; RGB

8720169309869



## Fantastisk lys og stil

Skift stemningen i rummet, så den passer til det, du foretager dig.

### Baggrundsluseffekt

- Tilstand for stemningsbelysning

# Vigtigste nyheder

## Tilstand for stemningsbelysning

Skab en hyggelig, intim atmosfære med stemningsbelysningstilstanden.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

## Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Metal, Plastik

## Holdbarhed

- Antal tændingscykluser: 15.000
- Normeret levetid: 20.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Nej
- Integreret LED: Ja
- Tænd/sluk-knap på ledning: Nej
- Strømforsyning inkluderet: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Ja

## Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 120
- Farvegengivelsesindeks (CRI): >60
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2

## Lyskæde/lightstrip

- Kan forlænges: Nej

## Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Spisestue, Stue, Gang, Underholdningsværelse
- Styling: Moderne
- Type: Lightstrips
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, RGB-farver

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 70 mA

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.78

## Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,24 kg
- Samlet højde: 1,5 mm
- Samlet længde: 5.000 mm
- Samlet bredde: 10 mm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniske specifikationer

- Samlet lysudbytte fra lampen: -
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Farvet lys (RGB)
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

## Pæren

- Opgraderbar software: Nej

#### Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

#### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169309869
- Nettovægt: 0,24 kg
- Bruttovægt: 0,33 kg
- Højde: 20,7 cm
- Længde: 16,6 cm
- Bredde: 6,6 cm



Udgivelsesdato:  
2026-06-24  
Version: 0.131

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)