

# PHILIPS

Filament pære,  
ravfarvet 50 W G95 E27

LED

2.700 K

640; 320; 60 lm

15.000 timer



8720169323414



## Et smukt dekorativt lys med flere lysstyrker, der er designet til at blive set

Den nye Deco serie forvandler dit hjem med et perfekt varmt lys og har flere lysstyrker, der passer til din ønskede anvendelse

**Designet til at blive set, ser godt ud både slukket og tændt**

- Flot, både tændt og slukket

# Vigtigste nyheder

## Flot, både tændt og slukket



"Disse smukke lamper med synlig filament giver et strejf af stil og nostalgi. De er flotte – både tændt og slukket".

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt  
Globe pære
- Fatning: E27
- Pære finish: Amber
- Dæmpbar: Nej
- Lyskildemateriale: Glas

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 15.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

## Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 330
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2700 K
- Nominel lysstrøm: 640, 320, 60 lm
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 91

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort

## Emballageoplysninger

- EAN: 8720169323414
- EOC: 872016932341400
- Produktets titel: LED SSW 50W G95  
E27 AMBER SP

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.7
- Spænding: AC 230 V
- Svarende til wattforbrug: 50
- Energimærket (EEL): F
- Effekt: 7, 3,8, 1
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 7

## Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 140 mm
- Samlet længde: 140 mm
- Samlet bredde: 95 mm

## Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Pæreteknologi: LED
- EPREL registreringsnummer: 1902863

## Pæren

- Opgraderbar software: Nej

## Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

**Emballagemål og -vægt**

- EAN/UPC – produkt: 8720169323414
- Nettovægt: 0,06 kg
- Bruttovægt: 0,11 kg
- Højde: 18,2 cm
- Længde: 13,1 cm
- Bredde: 10,3 cm



Udgivelsesdato:  
2026-06-24  
Version: 0.182

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)