

# PHILIPS

Kinno piedestal 25  
W E27 (Uden pære)

Udendørslamper

Ingen pærer medfølger

Sort

Vandafvisende

8720169351431



## Nyd en smuk have

Denne Philips Kinno udendørs lampe er designet efter de nyeste trends for at definere den stemning, du altid har ønsket dig.

### Brugervenlig

- Pære medfølger ikke

### Få design i din have

- Stilfuldt moderne design til din have
- Vælg en piedestal til udendørs brug

### Førsteklasses kvalitet

- Materialer af høj kvalitet

### Designet til udendørs

- IP44 – vejrbestandig

# Vigtigste nyheder

## Pære medfølger ikke

Denne lampe leveres uden pære, hvilket gør dig i stand til at vælge det lysudbytte, der passer bedst til rummet og din personlige smag. Ved at vælge en Philips LED pære sikres et langtidsholdbart lysudbytte af høj kvalitet.

## Stilfuldt moderne design til din have

Det moderne design fra Philips er stilfuldt, men diskret, det er smukt om dagen eller natten, uden at det overvælder din have eller terrasse. Der er et komplet udvalg af lys at vælge imellem, så der er helt sikkert ét, der matcher din plads og smag udendørs.

## Vælg en piedestal til udendørs brug

Få mest muligt ud af dit udendørsområde med denne piedestal, der er perfekt til at oplyse din have, kanten af din terrasse eller til at fremhæve indkørsler og gangstier.

## Materialer af høj kvalitet



Denne udendørslampe fra Philips er fremstillet af materialer af høj kvalitet med en flot finish. Det sikrer et solidt og langtidsholdbart produkt, som er modstandsdygtigt over for korrosion og belægnings under alle vejrforhold

## IP44 – vejrbestandig



Denne Philips udendørslampe er specielt designet til fugtige udendørsmiljøer og er blevet testet grundigt for at sikre, at den er vandafvisende. Dens IP44-klassificering betyder, at den er blevet certificeret til at tilbyde indtrængningsbeskyttelse mod støv og vandsprøjt – perfekt til almindelig udendørsbrug.

# Specifikationer

## Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Metal

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Rust- og støvfrit: Ja
- Lysstråler i to retninger: Nej
- Dag og nat-sensor: Nej
- Vandtæt: Ja
- Integreret LED: Nej
- Bevægelsessensor: Nej
- Solenergi: Nej
- Midtpunkt: Nej

## Diverse

- Specielt designet til: Have, Patio
- Styling: Moderne
- Type: Piedestaler
- EyeComfort: Nej
- Ekstra funktioner: Vandafvisende

## Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 1,1 kg
- Samlet højde: 390 mm
- Samlet længde: 170 mm
- Samlet bredde: 170 mm

### Service

- Garanti: 2 år

### Tekniske specifikationer

- Pæreteknologi: LED
- 230V: AC 220-240
- Lampen er dæmpbar: Nej
- Fatning/sokkel: E27
- Maks. watt for udskiftningspære: 25
- IP-kode: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet
- Udskiftelig lyskilde: Ja

### Pæren

- Opgraderbar software: Nej

### Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kompatible operativsystemer: Ikke relevant
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8720169351431
- Nettovægt: 1,1 kg
- Bruttovægt: 1,28 kg
- Højde: 41,5 cm
- Længde: 20 cm
- Bredde: 20 cm



Udgivelsesdato:  
2026-06-24  
Version: 0.291

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)