

# PHILIPS

Filament pære,  
ravfarvet 25 W T30 E27

LED

1800 K


270 lm

15.000 timer

Dæmpning



8721103049070



## Dekorér dit hjem med naturligt lys

Denne pære, der er både dekorativ og funktionel, har et elegant og klassisk design med en synlig, spiralformet glødetråd og giver et klart og naturligt lys med fremragende farvegengivelse. Kom i gang med at spare energi med det samme med en pære, der holder i 15.000 timer.

### Lys af høj kvalitet

- Designet til at forkæle dine øjne

### Kvalitets LED pære, der holder i årtier

- Lys, der viser ægte farver

### Designet til at blive set, ser godt ud både slukket og tændt

- Klassisk glas LED

### Pære i vintagedesign med spiralformet glødetråd

- Dette er en pære designet med skønhed og ydeevne for øje med et vintagedesign og en synlig, spiralformet glødetråd. Tilføj et hvilket som helst rum et strejf af stil og elegance, uanset om lyset er tændt eller slukket.

8721103049070

**Højtydende og slank spiralformet glødetråd**

- Den yndige spiralformede glødetråd giver pæren en æstetisk tiltrækningskraft. Skab en varm og indbydende stemning med blødt og naturligt lys, der tilbyder fremragende farvegengivelse med et CRI på 90.

# Vigtigste nyheder

## Designet for dine øjnes komfort



Det er nemt at se, hvordan skarp og hård belysning kan belaste øjnene. Alt for skarpt lys blænder, og for blød lys flimrer. Nu kan du oplyse dine omgivelser med LED lys, der er

behageligt for øjnene, og skabe den perfekte atmosfære i hjemmet.

## Lys, der viser ægte farver



Se de sande farver på dit tøj, når du vælger et outfit fra din garderobe. Glæd dig til trygt at kombinere en rød kjole og røde sko og være sikker på, at farverne matcher perfekt.

## Designet i klart glas

Det velkendte, flotte look kombineret med høj ydeevne. Klassiske designs i klart glas, der giver det samme funklende lys som traditionelle pærer, sikrer, at lampen passer perfekt ind i alle rum i huset.

## Pære i vintagedesign Højtydende og slank glødetråd

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Pærens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Pære finish: Amber
- Dæmpbar: Ja
- Lyskildemateriale: Glas

## Holdbarhed

- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 15.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Integreret LED: Ja

## Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 300
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
- Farvetemperatur: 1800 K
- Nominel lysstrøm: 270 lm
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 87

## Diverse

- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Ekstra funktioner: Dekorativ, Dæmpbar

## Emballageoplysninger

- EAN: 8721103049070
- EOC: 872110304907000
- Produktets titel: LED T30 25W 1800K E27 Amber SP DIM 1PF/4

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: AC 220-240 V
- Svarende til wattforbrug: 25
- Effekt: 3,1
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 4

#### Produktmål og -vægt

- Samlet højde: 130 mm
- Samlet længde: 130 mm
- Samlet bredde: 30 mm

#### Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Pæreteknologi: LED
- Kan det bruges i lukkede armaturer?  
No

#### Pæren

- Opgraderbar software: Nej

#### Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: No
- Defineret supportperiode: Not applicable
- Kommunikationsprotokol: Ikke relevant

#### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103049070
- Nettovægt: 0,03 kg
- Bruttovægt: 0,04 kg
- Højde: 17,7 cm
- Længde: 4,6 cm
- Bredde: 7,5 cm



Udgivelsesdato:  
2026-04-15  
Version: 0.224

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)