

# PHILIPS

Valen loftslampe  
16 W

Loftslamper

2.200-6.500 K

Sort

Dæmpbar; Fjernbetjening;  
Justerbar hvid; WarmGlow

8721103051035



## Den ønskede stemning lige ved hånden

Med blot et par tryk på fjernbetjeningen giver Philips LED Alt-i-en-loftslampen dig den ultimative fleksibilitet og mulighed for nemt at tilpasse dine belysningsindstillinger. Behageligt lys, der er skånsomt for dine øjne. Skab den ønskede stemning med lys, der passer til dine behov.

### Lys af høj kvalitet

- EyeComfort – lys, der er behageligt for dine øjne

### Passer til din indretning

- Superslankt design

### Nem at benytte

- Nem installation

### Styring

- Gør dit øjeblik endnu bedre. Justerbare dæmpningsfunktioner (fjernbetjening medfølger)
- Justerbar farvetemperatur og lysstyrke

# Vigtigste nyheder

## EyeComfort – lys, der er behageligt for dine øjne



Dårlig lyskvalitet kan belastte øjnene. Mange af os bruger meget tid indendørs, og det er derfor vigtigere end nogensinde før at have ordentlig belysning i hjemmet. Vores produkter udsættes for strenge tests inden for kriterier såsom flimren, strobe,

blænding, farvegengivelse og dæmpningseffekt for at sikre, at de lever op til EyeComfort-kravene. Denne Philips LED lampe leverer ikke blot komfortabel belysning, men bliver også ved med det gennem hele deres levetid og leverer dermed konstant lyskvalitet, lysudbytte og farve i mere end et årti.

### Superslankt design

Det slanke design er ideelt til lavloftede rum, fordi det går ud i ét med overfladen.

### Nem installation

Slut med installationsproblemer. Lampen monteres eller hænges på væggen eller loftet og tilsluttes en stikkontakt – så er der lys.

## Gør dit øjeblik endnu bedre.

### Justerbare dæmpningsfunktioner (fjernbetjening medfølger)

Den brugervenlige fjernbetjening giver dig mulighed for at dæmpe lyset til det perfekte niveau så det passer til dit humør.

### Justerbar farvetemperatur og lysstyrke

Hvis du ændrer farvetemperaturen og lysstyrken, ændrer du samtidig stemningen og atmosfæren i et rum. På den måde kan du sørge for, at lyset matcher til forskellige aktiviteter.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

## Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Plastik

## Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 20 år
- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 20.000

## Miljø

- Bortskaffelse af produktet: Efter endt levetid skal produktet bortskaffes i henhold til lokale regler, og det må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af produktet vil hjælpe med at forhindre potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Batterier inkluderet: Nej
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Ja

## Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 2200–6500 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 125

## Diverse

- Styling: Moderne
- Type: Loftslamper
- EyeComfort: Ja
- LED-innovationer: EyeComfort
- Ekstra funktioner: Dæmpbar, Fjernbetjening, Justerbar hvid, WarmGlow

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 140 mA

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5

#### Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,8 kg
- Samlet højde: 20 mm

#### Service

- Garanti: 5 år

#### Tekniske specifikationer

- Diameter: 291 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 2000 (@2700K)
- Lyskildeteknologi: LED
- Lysfarve: Justerbart hvidt lys
- 230V: AC 220-240
- IP-kode: IP20 | Isoleret
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

#### Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103051035
- Nettovægt: 0,8 kg
- Bruttovægt: 0,97 kg
- Højde: 29,5 cm
- Længde: 4,8 cm
- Bredde: 29,5 cm



Udgivelsesdato:  
2026-03-21  
Version: 0.270

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)