

PHILIPS

Hero bordlampe

Intelligent LED

Millioner af farver

Justerbart hvidt lys

Touch-betjening

8721103136275



Sjov bordlampe med enkel touch-betjening

Denne smarte bordlampe giver lys i millioner af farver til enhver stemning. Finjuster nemt det hvide lys fra kølige, energigivende nuancer til varme, afslappende nuancer (2200 K-6500 K). Lampen er designet med fokus på brugervenlighed og har intuitiv touch-betjening – tænd og sluk nemt ved at dobbettrykke. Derudover kan du synkronisere den med musik vha. din smartphone og skabe en dynamisk stemning, der er klar til fest.

Intelligent lysstyring

- Sjovt lys lige ved hånden
- Touch-betjening

Intelligente funktioner

- SpaceSense-bevægelsesreg.

Intelligente enheder


- Matter certificeret

Lystilstande

- Farvet lys
- Lys til enhver aktivitet
- Altid det rigtige lys

Vigtigste nyheder

Sjovt lys lige ved hånden




Simpel bordlampe med avancerede funktioner.

Touch-betjening



Tryk blot to gange på lampen for at tænde eller slukke den.

SpaceSense-bevægelsesreg.




Gør dine lamper til bevægelsessensorer med den integrerede SpaceSense-teknologi, så lyset tænder automatisk, når du går ind i rummet – alt, du behøver, er to eller flere Connected by WiZ lamper eller -enheder.

Matter certificeret




Styr, som du vil, med din foretrukne intelligente hjemmeassistent – Matter kompatibel for nem integration med Amazon Alexa, Google Home og Apple Home.

Farvet lys



Skab den rette stemning med millioner af farver, eller vælg en af de forudindstillede lystilstande.

Lys til enhver aktivitet



Brug forudindstillede lystilstande såsom Fokus eller Slap af for at skabe den rette stemning.

Altid det rigtige lys



Start dagen frisk med energigivende nuancer, eller skab en hyggelig stemning med blødere lys.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 25 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 25.000

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
- Integreret LED: Ja
- Tænd/sluk-knap på ledning: Nej
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 68

Diverse

- Specielt designet til: Stemning
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 55 mA

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.7
- Spænding: 220-240 V

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,72 kg
- Samlet højde: 15,8 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Diameter: 150 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 620(@4000K, 300lm@2700K)
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Farvet og hvidt lys (RGBW)
- Pære med wattforbrug inkluderet: 9
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

Pæren

- Opgraderbar software: Ja

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103136275
- Nettovægt: 0,72 kg
- Bruttovægt: 0,93 kg
- Højde: 16,5 cm
- Længde: 15 cm
- Bredde: 18,5 cm



Udgivelsesdato:
2026-06-27
Version: 0.130

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com