

# PHILIPS

Smart plug Matter Type F, strømmåler, 1-pak

Smart tilbehør

Gør enheder smarte

Smarte automatiseringer

Energiovervågning



8721103159014



## Gør enhver kontakt smart

Gør enhver almindelig enhed intelligent på få sekunder – sæt enheden i denne Smart plug, og få øjeblikkelig fjernstyring fra hvor som helst. Opret smarte automatiseringer, der passer til din daglige rutine, planlæg enheder til automatisk at tænde og slukke, og sørg for, at alt slukkes, når du er væk, så du kan spare strøm. Med indbygget energiovervågning kan du følge effekt, strøm og spænding i realtid, gennemgå historiske forbrugsdata og træf bedre beslutninger for at reducere omkostningerne. Nem at sætte op med WiZ appen, fuldt kompatibel med alle Connected by WiZ produkter og Matter certificeret for nem integration med intelligente hjemmeassistenter såsom Amazon Alexa, Apple Home og Google Home.

### Nem opsætning

- Nem opsætning

### Intelligent lysstyring

- Connected by WiZ
- Gør enheder smarte
- Smarte automatiseringer

### Intelligente enheder

- Matter certificeret

# Vigtigste nyheder

## Nem opsætning

Download WiZ appen, tilslut enheden til strøm, og slut den derefter til dit Wi-Fi-netværk. Og nu kan du begynde at bruge den!

## Connected by WiZ

Fuldt kompatibel med alle Connected by WiZ produkter – brug WiZ appen til opsætning og til at få adgang til fordelene ved smart belysning.

## Gør enheder smarte

Der kræves hverken ledningsføring eller ekstra værktøj – sæt blot enheden i denne Smart plug, så kan du styre den hvor som helst fra.

## Smarte automatiseringer

Planlæg dine enheder til at tænde og slukke i takt med din daglige rutine, eller sørg for, at de er slukket, når du ikke er hjemme, så du sparer energi.

## Matter certificeret



Styr, som du vil, med din foretrukne intelligente hjemmeassistent – Matter kompatibel for nem integration med Amazon Alexa, Google Home og Apple Home.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs

## Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Plastik

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Batterier inkluderet: Nej
- Stiktype: Type F

## Interaktivitet

- Strøm (A): 10

## Strømforbrug

- Spænding: 230 V

## Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,085 kg
- Samlet højde: 8,2 mm
- Samlet længde: 5,5 mm
- Samlet bredde: 5,5 mm

## Nominelle værdier

- Nominel effekt: Max 2300 W

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniske specifikationer

- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse I – jordforbundet

## Pæren

- Opgraderbar software: Ja

## Hvad er understøttet

- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Genveje

## Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103159014
- Nettovægt: 0,09 kg
- Bruttovægt: 0,12 kg
- Højde: 12 cm
- Længde: 6,3 cm
- Bredde: 6,3 cm



Udgivelsesdato:  
2026-06-17  
Version: 0.115

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)