

# PHILIPS

Intelligent Neon Flex LED Strip  
10 m, Type C, Connected

Intelligent LED

Flerfarvede lyseffekter

Statiske og dynamiske  
lystilstande

Bøjelig LED strip



8721103159403



## Dekorér med farver

Bring dit rum til live med imponerende flerfarvede effekter – fra løbende regnbueeffekter til gnister. Vælg mellem et bredt udvalg af statiske og dynamiske lystilstande, der passer til ethvert rum eller humør, med millioner af levende farver at vælge imellem. Det fleksible design lader dig bøje strippen i næsten enhver form, mens et silikonehylster beskytter LED'erne og sikrer ensartet lysstyrke og farvekvalitet fra ende til anden. Brug monteringsstilbehøret til at installere og fastgøre den uden at beskadige overflader. Nem at sætte op med WiZ appen og fuldt kompatibel med alle Connected by WiZ produkter.

### Nem opsætning

- Nem opsætning
- Nem at installere

### Intelligente funktioner

- SpaceSense-bevægelsesreg.
- Synk. med musik

### Intelligente enheder

- Matter certificeret

### Lystilstande

- Flerfarvet lys
- Levende farver

# Vigtigste nyheder

## Nem opsætning




1. Download WiZ appen
2. Tænd dit lys
3. Tilslut lyset til Wi-Fi

## Nem at installere



Bøj og afkort, så den passer alle steder, og brug den dobbeltsidede selvklæbende bagside og monteringsstilbehøret til at fastgøre den.

## SpaceSense-bevægelsesreg.




Gør dine lamper til bevægelsessensorer med den integrerede SpaceSense-teknologi, så lyset tænder automatisk, når du går ind i rummet – alt, du behøver, er to eller flere Connected by WiZ lamper eller -enheder.

## Synk. med musik



Mærk rytmen med Music Sync. Synkroniser nemt dit lys med din yndlingsmusik ved hjælp af mikrofonen på din smartphone.

## Levende farver




Vælg mellem millioner af levende farver for at skabe baggrundsbelysning til ethvert humør.

## Matter certificeret



Styr, som du vil, med din foretrukne intelligente hjemmeassistent – Matter kompatibel for nem integration med Amazon Alexa, Google Home og Apple Home.

## Flerfarvet lys



Denne LED strip kan skabe imponerende flerfarvede lyseffekter med flere farver samtidig, såsom dynamiske regnbuer og glimtende gnister.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

## Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Plastik

## Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vælg din farve: Ja
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
- Vandtæt: Nej
- Integreret LED: Ja
- Tænd/sluk-knap på ledning: Ja
- Strømforsyning inkluderet: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

## Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI):  $\geq 80$
- Farvetemperatur: 2700/6500
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt:  $< 2$
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 95

## Diverse

- Specielt designet til: Køkken, Soveværelse, Stue, Børneværelse, Underholdningsværelse

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 75 mA

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.9
- Spænding: 220-240 V
- Effekt: 39,5
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 11

## Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 1,27 kg
- Samlet højde: 1,3 mm
- Samlet længde: 1.000 mm
- Samlet bredde: 0,6 mm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60
- Samlet lysudbytte fra lampen: NA
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Farvet gradientlys (RGBIC)
- Pære med wattforbrug inkluderet: 45
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

## Pæren

- Opgraderbar software: Ja

## Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri, Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

## Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103159403
- Nettovægt: 1,27 kg
- Bruttovægt: 1,58 kg
- Højde: 9,3 cm
- Længde: 23,7 cm
- Bredde: 23,7 cm



Udgivelsesdato:  
2026-06-17  
Version: 0.159

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)