

# PHILIPS

HDMI Sync box med TV-  
baggrundsbelysning til 75-85" TV  
Connected by WiZ

Intelligent LED

Fordybende lyseffekter

Synk. med enhver HDMI 2.0-  
enhed

4K ved 60 Hz, HDR10+, Dolby  
Vision

8721103160607

## Fordybelse gjort nemt

Nyd realtidsfarvematchning med en Sync box, der understøtter 4K ved 60 Hz, HDR10+ og Dolby Vision. Synkroniser nemt dine lys med enhver HDMI 2.0-videokilde – såsom streaming-enheder og kabelbokse – via HDMI-porten (bemærk: synkronisering er ikke muligt med Smart-TV-apps). Opsætningen er hurtig og enkel, og i WiZ appen finder du et udvalg af forudindstillede synkroniseringstilstande, som du kan justere for en helt personlig underholdningsoplevelse. Nem at sætte op med WiZ appen, fuldt kompatibel med alle Connected by WiZ produkter og kan styres via intelligente hjemmeassistenter såsom Alexa og Google Home.

### Nem opsætning

- Nem opsætning
- Nem installation i 5 trin
- Alt, hvad du har brug for:

### Intelligente funktioner

- Giv din skærm liv
- Synk.-tilstande

### Intelligente enheder

- Matter certificeret

### Lystilstande

- Fordybende belysning

# Vigtigste nyheder

## Nem opsætning



1. Download WiZ appen
2. Tænd dit lys
3. Tilslut lyset til Wi-Fi

## Nem installation i 5 trin

1. Fastgør baggrundsløset, og fastgør det med clips.
2. Tilslut Sync boxen til stikkontakten.
3. Tilslut din HDMI-enhed til Sync boxen.
4. Tilslut Sync boxen til HDMI-porten på dit TV.
5. Tilslut baggrundsløset til Sync boxen.

## Alt, hvad du har brug for:

- Sync box med TV-baggrundsløset
- Ekstern HDMI-videokilde
- TV
- Wi-Fi-netværk
- Smartphone

## Giv din skærm liv

Synkroniser dine intelligente lyskilder med alt videointhold via HDMI, og bliv opslugt af spændingen i dine yndlingsfilm, videospil og sportsbegivenheder.

## Synk.-tilstande




I WiZ appen finder du forudindstillede synkroniseringstilstande såsom Cinematic og Relaxation, som du kan tilpasse yderligere, hvis du vil.

## Matter certificeret



Styr, som du vil, med din foretrukne intelligente hjemmeassistent – Matter kompatibel for nem integration med Amazon Alexa, Google Home og Apple Home.

## Fordybende belysning



Forvandl din underholdningsoplevelse ved at synkronisere dit lys med musik og video – kræver synkroniseringshardware.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

## Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Plastik

## Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 15.000
- Normeret levetid: 15.000

## Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vælg din farve: Ja
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
- Vandtæt: Nej
- Integreret LED: Ja
- Tænd/sluk-knap på ledning: Nej
- Strømforsyning inkluderet: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

## Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 20
- Farvetemperatur: 2700/6500
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 7

## Lyskæde/lightstrip

- Kan forlænges: Nej

## Diverse

- Specielt designet til: Stue, Underholdningsværelse

## Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 110 mA

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.75
- Spænding: 220-240 V
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 11

## Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,441 kg
- Samlet højde: 0,35 mm
- Samlet længde: 330 mm
- Samlet bredde: 1 mm

## Service

- Garanti: 2 år

## Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50/60
- Samlet lysudbytte fra lampen: 150
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Farvet gradientlys og hvidt lys (RGBICW)
- Pære med wattforbrug inkluderet: 21
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

## Pæren

- Formfaktor: NA
- Opgraderbar software: Ja

## Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

## Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103160607
- Nettovægt: 0,44 kg
- Bruttovægt: 0,65 kg
- Højde: 17,8 cm
- Længde: 9,7 cm
- Bredde: 17,8 cm



Udgivelsesdato:  
2026-06-17  
Version: 0.121

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)