

PHILIPS

Gradient gulvlampe,
RGBIC LED, Connected
by WiZ

Intelligent LED

Flerfarvede lyseffekter

Statiske og dynamiske
lystilstande

Synk. med TV (kræver
hardware)



8721103160706



Sprudlende farver

Forvandl dit rum med denne gulvlampe med farvegradient. RGBIC-teknologi skaber levende lyseffekter i flere farver samtidig. Med et slankt, minimalistisk design passer den flot ind i ethvert rum, mens tilpasbare forudindstillede tilstande lader dig vælge mellem dynamiske animationer eller blødt, statisk lys. Du kan endda synkronisere lyset med din TV-skærm (kræver synkroniseringshardware) eller lade det følge rytmen i dine yndlingsange.

Nem opsætning

- Nem opsætning

Intelligente funktioner

- SpaceSense-bevægelsesreg.
- Synk. med musik

Intelligente enheder

- Matter certificeret

Lystilstande

- Bløde gradienter
- Fordybende belysning

Formfaktor

- Stilfuldt design


Vigtigste nyheder

Nem opsætning



1. Download WiZ appen
2. Tænd dit lys
3. Tilslut lyset til Wi-Fi

SpaceSense-bevægelsesreg.



Gør dine lamper til bevægelsessensorer med den integrerede SpaceSense-teknologi, så lyset tænder automatisk, når du går ind i rummet – alt, du behøver, er to eller flere Connected by WiZ lamper eller -enheder.

Synk. med musik




Mærk rytmen med Music Sync. Synkroniser nemt dit lys med din yndlingsmusik ved hjælp af mikrofonen på din smartphone.

Matter certificeret




Styr, som du vil, med din foretrukne intelligente hjemmeassistent – Matter kompatibel for nem integration med Amazon Alexa, Google Home og Apple Home.

Bløde gradienter



Bad væggene i flere farver på én gang, der flyder blødt sammen og skaber smukke lyseffekter med farvegradienter.

Fordybende belysning



Forvandl din underholdningsoplevelse ved at synkronisere dit lys med musik og video – kræver synkroniseringshardware.

Stilfuldt design



Lampens moderne, minimalistiske stil går perfekt i ét med ethvert rum og tilfører dit hjem et strejf af elegance.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: Plastik, Aluminium

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 15.000

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vælg din farve: Ja
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
- Vandtæt: Nej
- Integreret LED: Ja
- Tænd/sluk-knap på ledning: Nej
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
- Farvetemperatur: 2200–6500 K
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: < 2

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Stue, Børneværelse, Underholdningsværelse

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 69 mA

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.7
- Spænding: 220–240 V
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 9,5

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 1,347 kg
- Samlet længde: 135,5 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50–60
- Diameter: 90 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: NA
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Farvet gradientlys og hvidt lys (RGBICW)
- Pære med wattforbrug inkluderet: 9.7
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

Pæren

- Opgraderbar software: Ja

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103160706
- Nettovægt: 1,35 kg
- Bruttovægt: 3,03 kg
- Højde: 14,8 cm
- Længde: 143,4 cm
- Bredde: 14,3 cm



Udgivelsesdato:
2026-06-17
Version: 0.150

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com