

PHILIPS

Mobile bordlampe

Intelligent LED

To lyszoner

Millioner af farver

Justerbart hvidt lys

8721103160744



Giv din belysning nyt liv

Vælg en hvilken som helst lysfarve fra paletten, eller nyd dynamiske, forudindstillede tilstande såsom Fireplace og Ocean. De to lyszoner kan vise to forskellige farver samtidig. Finjuster nemt stemningen med justerbart hvidt lys fra klare, kølige nuancer, der fremmer koncentrationen, til varme, afslappende nuancer (2200 K-6500 K). Lampen er designet til at være nem at tage med og har et genopladeligt batteri og et bærehåndtag.

Intelligent lysstyring

- Intuitiv betjening

Intelligente funktioner

- SpaceSense-bevægelsesreg.

Intelligente enheder

- Matter certificeret

Lystilstande

- Farvet lys
- Altid det rigtige lys
- To lyszoner

Formfaktor

- Giv dit lys nyt liv


Vigtigste nyheder

Intuitiv betjening



Tænd og sluk lyset, juster lysstyrken, og vælg mellem dine fire foretrukne lystilstande via touchpanelet.

Farvet lys




Skab den rette stemning med millioner af farver, eller vælg en af de forudindstillede lystilstande.

Giv dit lys nyt liv



Kompakt og genopladelig, så du kan tage den med overalt.

SpaceSense-bevægelsesreg.



Gør dine lamper til bevægelsessensorer med den integrerede SpaceSense-teknologi, så lyset tænder automatisk, når du går ind i rummet – alt, du behøver, er to eller flere Connected by WiZ lamper eller -enheder.

Altid det rigtige lys



Start dagen frisk med energigivende nuancer, eller skab en hyggelig stemning med blødere lys.

To lyszoner



Kan vise to forskellige farver på samme tid.

Matter certificeret



Styr, som du vil, med din foretrukne intelligente hjemmeassistent – Matter kompatibel for nem integration med Amazon Alexa, Google Home og Apple Home.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 25 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 50.000
- Normeret levetid: 25.000

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
- Integreret LED: Ja
- Tænd/sluk-knap på ledning: Nej
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: <2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 29

Diverse

- Specielt designet til: Stemning
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 90 mA

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.6
- Spænding: 220-240 V

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 0,65 kg
- Samlet højde: 19,3 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Diameter: 116 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 400
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Farvet og hvidt lys (RGBW)
- Pære med wattforbrug inkluderet: 13.5
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

Pæren

- Opgraderbar software: Ja

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103160744
- Nettovægt: 0,65 kg
- Bruttovægt: 1,03 kg
- Højde: 27,6 cm
- Længde: 16,7 cm
- Bredde: 16,7 cm



Udgivelsesdato:
2026-06-27
Version: 0.118

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com