

PHILIPS

SuperSlim LED loftslampe,
justerbart hvidt lys 2700 K
til 6500 K, 32 W

Intelligent LED

Superslankt design

Justerbart hvidt lys 2700-6500
K

Dæmpning ned til 1%



8721103163578



Skab øjeblikke med hvidt lys

Denne runde loftslampe er et fremragende valg til rum med lav loftshøjde. Den slanke ramme på 32 mm giver et rent og moderne udtryk uden at dominere rummet. Det elegante design forbedrer ikke kun udseendet, men gør det også nemt at montere lampen i lofter, hvor indbygget installation ikke er mulig. Skab nemt den rette stemning med en dæmpbar smart LED loftslampe med justerbart hvidt lys fra 2700 K til 6500 K. Lampen er nem at konfigurere og styre med WiZ appen og er fuldt kompatibel med alle Connected by WiZ produkter.

Intelligent lysstyring

- Smart lysstyring

Intelligente funktioner

- SpaceSense-bevægelsesreg.

Intelligente enheder

- Matter certificeret

Lystilstande

- Justerbart hvidt lys
- Altid det rigtige lys
- Øjeblikkelig hygge

Vigtigste nyheder

Smart lysstyring




Styr dine lyskilder med WiZ appen, tilbehør eller stemmekommandoer via din smarte hjemmeassistent. Kompatibel med Alexa og Google Home.

Matter certificeret




Styr, som du vil, med din foretrukne intelligente hjemmeassistent – Matter kompatibel for nem integration med Amazon Alexa, Google Home og Apple Home.

Altid det rigtige lys




Skab nemt stemningen til enhver aktivitet med forudindstillede lystilstande som Relax og Focus.

SpaceSense-bevægelsesreg.



Gør dine lamper til bevægelsessensorer med den integrerede SpaceSense-teknologi, så lyset tænder automatisk, når du går ind i rummet – alt, du behøver, er to eller flere Connected by WiZ lamper eller -enheder.

Justerbart hvidt lys



Juster nemt fra kølige, blålige nuancer, der forbedrer synlighed og fokus, til bløde, varme nuancer for afslapning (CCT-område 2700–6500 K).

Øjeblikkelig hygge



Funktionen 'Dim to warm' gør lyset blødere, efterhånden som det dæmpes, og skaber dermed nemt en hyggelig stemning.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Dæmpbar: Ja

Design og finish

- Farve: Hvid
- Materiale: Plastik

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 20 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Antal tændingscyklusser: 20.000
- Normeret levetid: 20.000

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Vælg din farve: Ja
- Kan dæmpes med fjernbetjening: Ja
- Vandtæt: Nej
- Integreret LED: Ja
- Fjernbetjening inkluderet: Nej
- Solenergi: Nej
- Varmt, glødende lys, der kan dæmpes: Nej

Lysegenskaber

- Farvekonsistens: 6 SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥ 80
- Farvetemperatur: 2700/6500
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: < 2
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 95

Diverse

- Specielt designet til: Soveværelse, Spisestue, Stue, Studieværelse
- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 75 mA

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.9
- Spænding: 220–240 V
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 11

Produktmål og -vægt

- Nettovægt: 2,3 kg
- Samlet højde: 2,8 mm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50–60
- Diameter: 550 mm
- Samlet lysudbytte fra lampen: 3800
- Pæreteknologi: LED
- Lysfarve: Justerbart hvidt lys
- Pære med wattforbrug inkluderet: 32
- IP-kode: IP20
- Beskyttelsesklasse: Klasse II – dobbeltisoleret

Pæren

- Opgraderbar software: Ja

Hvad er understøttet

- Kompatibel med Effekter: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Defineret supportperiode: Minimum of 60 months after introduction date
- Maks. antal tilbehør: 9999
- Kompatible operativsystemer: iOS, Android
- Kommunikationsprotokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibel med tredjepartssystemer: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Siri Genveje
- Matter-funktionalitet: Via tredjepartshubs (Wi-Fi)

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8721103163578
- Nettovægt: 2,3 kg
- Bruttovægt: 2,65 kg
- Højde: 55 cm
- Længde: 3,2 cm
- Bredde: 54,5 cm



Udgivelsesdato:
2026-07-11
Version: 0.175

© 2026 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com