

PHILIPS

Cirkulært lysstofrør

Master T5

22 W

Kølig hvid

927965084013



Slankt design, der bidrager til et lyst, stilfuldt hjem

Med Philips T5 får du et slankt design, der kan bruges i forskellige installationer til at skabe en stilfuld, hyggelig atmosfære. Super 80 Color-teknologien giver en uovertruffen lyskvalitet, der løfter enhver indretning.

Energibesparende

- Energibesparende

Til stilfulde, moderne armaturer

- Slankt design, der bidrager til et lyst, stilfuldt hjem

Giver et klart lys

- Levende lys og ekstra lysstyrke

Høj lyseffektivitet og højt lysudbytte

- Højt startlysudbytte

Vigtigste nyheder

Energibesparende

Slank Essential lyskilde

Giver en æstetisk og diskret belysningsløsning med høj driftssikkerhed

Øget lysstyrke

Det højeffektive lysstofrør med BrightBoost-teknologi sikrer en god farvegengivelse og ekstra lysstyrke

Højt startlysudbytte

Det høje lysudbytte giver øget lyskvalitet og -styrke samt en mere levende belysning i hjemmet.

Specifikationer

Pære egenskaber

- Fatning: 2GX13
- Dæmpbar: Ja

Mål for pære

- Højde: 230 mm
- Bredde: 18 mm

Holdbarhed

- Normeret levetid: 12.000

Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 81
- Farvetemperatur: 4000 K
- Lysfarvekategori: Kølighvid
- Nominel lysstrøm: 1800 lm
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 4000 K
- Lysstrøm: 1.800 lm
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 82 lm/W

Strømforbrug

- Energimærket (EEL): G
- Effekt: 23,5
- Energiforbrug kWh/1000 t.: 24

Tekniske specifikationer

- Lysudbytte: 1.800 lm
- Form: Cirkulært lysstofrør
- Kromaticitetskoordinat Y: 0,38
- Kromaticitetskoordinat X: 0,38
- EPREL registreringsnummer: 423619
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere
- Dæmpbar: Ja
- Fot: 2GX13

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8711500642219
- Nettovægt: 80 g
- Bruttovægt: 107,3 g
- Højde: 2,5 cm
- Længde: 25,5 cm
- Bredde: 24 cm



Udgivelsesdato:
2025-12-24
Version: 0.824

© 2025 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com