

PHILIPS

Pistikupesaga post
Rock

myGarden

Rock side-earthing

Roostevaba teras

Veekindel



17108/47/16



Viige valgus õue

Seda väljas kasutatavat pistikupesa on väga lihtne paigaldada. See varustab terve teie aia energiaga, et saaksite oma õueala ilma piiranguteta nautida.

Teie aia jaoks loodud

- IP44 – ilmastikukindel
- Ohutu ja lihtne paigaldus
- Varustage oma aeda täiendava toiteallikaga

Esiletõstetud tooted

IP44 – ilmastikukindel



See Philipsi õue-pistikupost on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud põhjalikud katsetused. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee eest. Sellel pistikupostil on tase IP44,


mis tähendab, et see on kaitstud veepritsmete eest ning ideaalne üldkasutamiseks välitingimustes.

Ohutu ja lihtne paigaldus



See Philipsi õue-pistikupost on loodud lihtsaks paigaldamiseks. Komplekt sisaldab ka täpseid juhiseid selle kohta, kuhu toodet saab paigaldada, ning muud vajalikku teavet veekindluse IP-hinnangu kohta.

Täiendav toiteallikas



Selle eraldiseisva toiteallikaga pistikupostiga saate hõlpsasti varustada oma aeda täiendava elektriga.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: roostevaba teras
- Materjal: Roostevaba teras
- Korpuse värv: roostevaba teras

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Täielikult ilmastikukindel: Jah

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Aed ja terrass
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Lisatarvikud
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,937 kg
- Kõrgus: 23 cm
- Pikkus: 7,0 cm
- Laius: 7,0 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Toiteallikas: 50–60 Hz
- LED: Ei
- IP-kood: IP44
- Kaitseklass: I klass
- Kaitseaste (kaitse tolmu, niiskuse jms sissetungimise eest): IP44 | kaitstud juhtmete eest, pritsmekindel
- Kaitseklass IEC: Ohutusklass I

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718291455394
- Netokaal: 0,94 kg
- Brutokaal: 1,05 kg
- Kõrgus: 24,5 cm
- Pikkus: 7,9 cm
- Laius: 9,7 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-04-19
Versioon: 0.379

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com