

# PHILIPS

Seinavalgusti Actea  
12 W

myGarden

2700 K

Must

Veekindel



17390/30/P0



## Nautige kaunist valgustatud aeda

Philips Actea LED õues kasutatav musta värvi seinavalgusti, millel on vastupidavast survevalualumiiniumist elegantne raam, annab ümarakujulist võimsat sooja valget valgust. Valgusküllane kunstiteos, mida saate seinale riputada, et see valgustaks teie õue.

### Säästlikud valgustuslahendused

- Energiasääst

### Tooge disain aeda

- Kvaliteetne alumiinium ja tipptasemel sünteetilised materjalid

### Täiuslik valgusti õue

- Võimas LED-valgus
- Philips pakub LED-moodulile ja draiverile 5-aastast garantiid

### Eriomadused

- Ilmastikukindel
- Pikk tööiga

# Esiletõstetud tooted

## Energiasääst



See Philipsi valgusti on tavaliste valgusallikatega võrreldes energiasäästlikum, võimaldades teil säästa nii elektrile kuluvat raha kui ka loodust.

## Kvaliteetne materjal

See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survevalumiiniumist ja tipptasemel sünteetilisest materjalidest.

## Võimas LED-valgus



Philipsi Ledino välisvalgustites kasutatakse uusimat LED-tehnoloogiat. See on tugeva valgusvoo, kvaliteetse valguse ja pika tööeaga.

## 5-aastane garantii LED-süsteemile



Lisaks selle lambi standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (lambis olev LED-moodul ja draiver) 5-aastast garantiid.

## Ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud põhjalikud katsetused. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee eest. Sellel valgustil on tase IP44, mis tähendab seda, et see on kaitstud veepritsmete eest, ning sellest tulenevalt on see levinuim ja ideaalseim üldvalgustuseks välitingimustes.

## Pikk tööiga



Philipsi LED-valgustite tööiga on keskmiselt kuni 25 000 tundi (mis võrdub umbes 25 aasta ja 13 000 sisse-/väljalülitamistsükliga, kui keskmine kasutusaeg on 3 tundi päevas).

# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Metall

## Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 25 000

## Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah

## Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

## Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 90
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 138 lm/W

## Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,55 kg
- Kogukõrgus: 74 mm
- Kogupikkus: 189 mm
- Kogulaius: 189 mm

## Hooldus

- Garantii: 2 aastat

## Tehnilised andmed

- Valgusallikas, mille valgusvoog võrdub tavalambiga võimsusega: 83
- Valgusti koguvalgusvoog lumenites: 1200
- Valgusallika tehnoloogia: LED
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: 220–240
- Energiaklassiga valgusallikas: F
- Komplekti kuulub elektrilamp: 12 W
- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: II klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- Valgusallikate arv: 1

## Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696165928
- Netokaal: 0,55 kg
- Brutokaal: 0,66 kg
- Kõrgus: 20,4 cm
- Pikkus: 8,6 cm
- Laius: 19,6 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-08-30  
Version: 0.574

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)