

PHILIPS

Maapinna kohtvalgustid /
mulla sisse pistetav varras
Puled 4,6 W

myGarden

2700 K

Must

Veekindel



17481/30/PO



Nautige kaunist valgustatud aeda

Must autentne kohtvalgusti Philips Puled muudab teie aia õhtupimeduses võluvaks. See heidab sooja valget valgust ja äratab teie aia ellu, kui sööte pereringis õhtust või peate väljas koosviibimisi.

Valgusrežiimid

- Pehme soe valge valgus

Sobitage oma hoovi stiiliga

- Disainitud väljas kasutamiseks – veekindel IP44

Mõeldud väljas kasutamiseks

- Kvaliteetne alumiinium ja pärisklaas

Eriomadused

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas
- Hõlpsasti seadistatav igaks olukorraks

Kasutage aia kujundamisel valgust

- Dekoratiivne välisvalgustus

Esiletõstetud tooted

Pehme soe valge valgus

Looge hubane õhkkond sooja valge valgusega. Nutikas valgusti, mis kohandub sinu igapäevaste tegevustega

Disainitud väljas kasutamiseks

See Philipsi välisvalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud ranged katsed. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu, teine vee eest. Sellel välisvalgustil on tase IP44, mis tähendab, et see on kaitstud veepritsmete eest, ning sellest tulenevalt ka levinuim ja ideaalne toode üldkasutamiseks välitingimustes.

Kvaliteetne materjal

See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survevalualumiiniumist ja pärisklaasist.

Kohandatav kohtvalgus lambipeas



Suunake valgus just sinna, kuhu soovite, reguleerides, pöörates või kallutades valgusti pead.

Lihtne paigaldada

Dekoratiivne välisvalgustus

Välisvalgustusega on võimalik aia või välisruumi ilmet parandada, tõstes esile pilkupüüdva eripärasid, valgustades stiilselt teeradasid või luues ideaalse õhustiku meeldejäätavateks õhtuteks pere ja sõprade seltsis. Just sel eesmärgil lõi Philips oma myGardeni tootesarja, mis hõlmab kauneid dekoratiivseid välisvalgusteid, mille stiil ja funktsionaalsus aitavad teil oma õueruumi maksimaalselt ära kasutada, omaenda stiilile truuks jäädes.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Alumiinium, Klaas

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Piiritletud valgusvihud: Jah
- Hämardatav: Jah
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Valgusti omadused

- Värvustemperatuur: 2700 K

Mitmesugust

- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Maapinna kohtvalgustid / maasse pistetavad kohtvalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,584 kg
- Kogukõrgus: 105 mm
- Kogupikkus: 97 mm
- Kogulaius: 97 mm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvalgusvoog lumenites (varjatud): 395
- Komplektis on lamp valgusvooga: 395
- Valgusallikas, mille valgusvoog võrdub tavalambiga võimsusega: 50
- Valgusallika tehnoloogia: LED
- Valguse värv: soe valge
- Toiteallikas: Vahemik 220–240 V, 50–60 Hz
- Energiaklassiga valgusallikas: F
- Ühendusdetail/kate: GU10
- Komplekti kuulub elektrilamp: 5 W
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 5

- IP-kood: IP44 | Kaitstud juhtmete ja kõikidest suunadest tulevate veepritsmete eest
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah
- Valgusallikate arv: 1

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696176849
- Netokaal: 0,67 kg
- Brutokaal: 0,8 kg
- Kõrgus: 21 cm
- Pikkus: 12,5 cm
- Laius: 12,5 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-24
Version: 0.569

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com