

PHILIPS

Lae/seina kohtvalgusti
Meranti, 4 tk

Lae/seina kohtvalgustid

Ilma pirnita

Matt kroom



50314/17/E7



Rõhuasetus on stiilil

Lisage oma koju see praktiline Philipsi kohtvalgusti. Valige kohtvalgusti stiiliga sobiv Philipsi GU10 LED-lamp ja saate kvaliteetse ja kauakestva valguse.

Eriomadused

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas
- Komplektis ei ole lambipirni

Esiletõstetud tooted

Kohandatav kohtvalgus lambipeas



Suunake valgus just sinna, kuhu soovite, reguleerides, pöörates või kallutades valgusti pead.

Komplektis ei ole lambipirni

Lambiga ei ole kaasas lambipirni, mis võimaldab teil valida teie ruumile ja isiklikule maitsele kõige paremini sobiva valgustuse. Philipsi LED-lambi valimine tagab kvaliteetse ja kauakestva valgusvoo.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus

- Värvus: Kroomitud
- Materjal: Klaas

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Integreeritud LED: Ei
- Paigaldage toode käeulatusesest kaugemale: Jah

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Lae/seina kohtvalgustid
- EyeComfort: Ei

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,665 kg
- Kogukõrgus: 100 mm
- Kogupikkus: 690 mm
- Kogulaius: 155 mm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: No bulb included
- Toiteallikas: AC 220–240
- Energiaklassiga valgusallikas: pirn ei ole komplektis
- Ühendusdetail/kate: GU10
- Komplekti kuulub elektrilamp: 35W
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 35
- IP-kood: IP20 | Kaitstud sõrme sisstungimise eest
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah
- Valgusallikate arv: 4

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696133279
- Netokaal: 0,67 kg
- Brutokaal: 1,16 kg
- Kõrgus: 72 cm
- Pikkus: 12 cm
- Laius: 14 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-13
Version: 0.661

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com