


PHILIPS

Lae/seina kohtvalgusti
Paisley, 2 tk

Lae/seina kohtvalgustid

Ilma pirnita

Valge



50572/31/PN



Elage rõõmsalt hetkes

Philipsi tootesarja my Living Contemporary kolleksioon hõlmab elegantse siluetiga kvaliteetseid kohtvalgusteid, mis sobivad tänapäevaste eelistuste, suundumuste ja elustiilidega.

Eriomadused

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas
- Täiuslik valgusvihk aktsentvalgustuse andmiseks

Teie kodukontori jaoks loodud

- Ükskõik millisesse tuppa
- Loomulikud ja äratuntavad vormid

Teie elu- ja magamistoa jaoks loodud

- Kvaliteetsed materjalid



Esiletõstetud tooted

Kohandatav kohtvalgus lambipeas



Suunake valgus just sinna, kuhu soovite, reguleerides, pöörates või kallutades valgusti pead.

Täiuslik isikupärase valguse loomiseks

Täiuslik valgusvihk aktsentvalgustuse andmiseks. Sellel Philipsi kohtvalgustil on täiuslik valgusvihk aktsentvalgustuse andmiseks (GU10 lamp ei ole komplektis). Täisvalgusega saate rõhutada ruumi ükskõik millist detaili või eripära.

Ükskõik millisesse tuppa

Läbinisti funktsionaalne ja samas väga elegantne Philipsi kohtvalgusti kaunistab teie kodu igat ruumi.

Loomulikud ja äratuntavad vormid

Sujuvad üleminekud ja kaardus jooned annavad myLivingu Philipsi tootesarjale ajatu välimuse. Need praktilised ja elegantsed kohtvalgustid on tagasihoidlikud ja sobituvad ideaalselt igasse tänapäevasesse keskkonda.

Kvaliteetsed materjalid

Lamp on vormitud kvaliteetsetest materjalidest koosnevatest kihelistest muustritest ja sellel on suurepärase viimistlus. Tulemuseks on tugev ja kauakestev toode, mis täiustab teie kodu veel palju aastaid.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Metall

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Jah
- click!FIX kinnitus: Jah
- Integreeritud LED: Ei

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor, Esik
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Lae/seina kohtvalgustid
- EyeComfort: Ei

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,645 kg
- Kõrgus: 9,2 cm
- Pikkus: 24 cm
- Laius: 11,8 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvalgusvoog luumenites:
No bulb included
- Toiteallikas: AC 220–240
- Energiaklassiga valgusallikas: pirn ei ole komplektis
- Ühendusdetail/kate: GU10
- Komplekti kuulub elektrilamp: 5.5W
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 5,5
- IP-kood: IP20

- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah
- Valgusallikate arv: 2

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696164662
- Netokaal: 0,65 kg
- Brutokaal: 0,85 kg
- Kõrgus: 11,7 cm
- Pikkus: 11,3 cm
- Laius: 33,4 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-06-13
Versioon: 0.661

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com