

PHILIPS

Lae/seina kohtvalgusti
Runner, 2 tk

Lae/seina kohtvalgustid

Ilma pirnita

Valge



53092/31/12



Kvaliteetne kohtvalgusti ilma pirnita

See tööstusstiilis kahe lambiga kohtvalgusti on väike, kitsas ja lihtne ning sobib ideaalselt moodsasse interjööri. Alumiiniumist valge korpus täiendab valgusallikat ideaalselt. Pöörleva valgusallikaga pilkupüüdev kujunduselement.

Suurepärase lahenduse optimaalse valgustuse efekti saavutamiseks

- Kohandatav kohtvalgusti pea annab maksimaalse paindlikkuse



Esiletõstetud tooted

Lihtsalt kohandatav kohtvalgusti pea

Kohandatav kohtvalgusti pea võimaldab suunata valguse sinna, kus seda kõige enam vajate.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Metall
- Korpuse värv: Valge

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Jah
- Piiritletud valgusvihud: Jah
- Paigaldage toode käeulatuses tagemale: Jah

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor, Esik
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Lae/seina kohtvalgustid
- EyeComfort: Ei

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,825 kg
- Kõrgus: 10,9 cm
- Pikkus: 30,5 cm
- Laius: 9,0 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvälguvoog luumenites: No bulb included
- Toiteallikas: AC 220–240
- LED: Ei
- Sisseehitatud LED: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: pirn ei ole komplektis
- Valgusti ühildub lambiga (lampidega), mis kuulub (kuuluvad) klassi: A++ kuni E
- Valgusallikate arv: 2
- Ühendusdetail/kate: GU10
- Komplekti kuulub elektrilamp: 20W
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 20 W
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah
- Kaitseaste (kaitse tolmu, niiskuse jms sissetungimise eest): IP20 | kaitstud sõrme sissetungimise eest
- Kaitseklass IEC: Ohutusklass I
- Valgusallikate arv: 2

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718291487944
- Netokaal: 0,83 kg
- Brutokaal: 0,95 kg
- Kõrgus: 31,6 cm
- Pikkus: 10,2 cm
- Laius: 10,9 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-04-11
Versioon: 0.400

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com