PHILIPS

Lae/seina kohtvalgusti Runner, 2 tk

Lae/seina kohtvalgustid

2700 K

Valge

ClickFix

53092/31/P0

Kaunista oma kodu valgusega

Philipsi tootesarja my Living Contemporary kollektsioon hõlmab elegantse siluetiga kvaliteetseid kohtvalgusteid, mis sobivad tänapäevaste eelistuste, suundumuste ja elustiilidega. Kvaliteetsete LED-ide soe valge valgus sobib ideaalselt aktsentvalgustuseks.

Säästlikud valgustuslahendused
- Ühildub seinasiseste hämarditega
- Energiasääst

Eriomadused
- Kohandatav kohtvalgus lambipeas
- Täiuslik valgusvihk aktsentvalgustuse andmiseks

Teie kodukontori jaoks loodud
- Ükskõik millisesse tuppa

Teie elu- ja magamistoa jaoks loodud
- Soe valge valgus
- Kvaliteetsed materjalid

Esiletõstetud tooted

Ühildub seinasiseste hämarditega

Reguleerige selle Philipsi valgusti eredust seinasisese hämardiga (ei kuulu komplekti), et luua ruumis meeleolu, valgustada oma kodu mõnda iseloomulikku kohta ja muud.

Energiasääst

See Philipsi lamp on tavaliste valgusallikatega võrreldes energiasäästlikum, et säästaksite nii elektrile kuluvat raha kui ka loodust.

Kohandatav kohtvalgus lambipeas

Suunake valgus just sinna, kuhu soovite, reguleerides, pöörates või kallutades valgusti pead.

Täiuslik isikupärase valguse loomiseks

Täiuslik valgusvihk aktsentvalgustuse andmiseks. Sellel Philipsi kohtvalgustil on täiuslik valgusvihk aktsentvalgustuse andmiseks (GU10 lamp ei ole komplektis). Täisvalgusega saate rõhutada ruumi ükskõik millist detaili või eripära.

Ükskõik millisesse tuppa

Läbinisti funktsionaalne ja samas väga elegantne Philipsi kohtvalgusti kaunistab teie kodu igat ruumi.

Soe valge valgus



Lampidel võib olla erinevaid värvitemperatuure, mille mõõtühikuks on kelvin (K). Madala kelvini kraadiga lambid heidavad sooja õdusamat valgust, samal ajal kui kõrgema kelvini kraadiga lambid heidavad jahedat ja ergutavamat valgust. See Philipsi lamp annab sooja valget valgust - et õhkkond oleks hubane.

Kvaliteetsed materjalid

Lamp on vormitud kvaliteetsetest materjalidest koosnevatest kihilistest mustritest ja sellel on suurepärane viimistlus. Tulemuseks on tugev ja kauakestev toode, mis täiustab teie kodu veel palju aastaid.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Metall

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 15 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub üks või mitu LED-lampi: Jah
- Paigaldage toode käeulatusest kaugemale: Jah

Valgusti omadused
- Valgusvihu nurk: 36 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 76 lm/W

Mitmesugust
- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Lae/seina kohtvalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: ClickFix

Toote mõõtmed ja kaal
- Kaal pakendita: 0,895 kg
- Kogukõrgus: 109 mm
- Kogupikkus: 305 mm
- Kogulaius: 90 mm

Hooldus
- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites (varjatud): 510
- Komplektis on lamp valgusvooga: 255
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 460
- Valgusallika tehnoloogia: LED
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: AC 220–240
- Energiaklassiga valgusallikas: F
- Ühendusdetail/kate: GU10
- Komplekti kuulub elektrilamp: 6
- IP-kood: IP20 | Kaitstud sõrme sisstungimise eest
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Jah
- Valgusallikate arv: 2

Pakendi mõõtmed ja kaal
- EAN/UPC – toode: 8718696157480
- Netokaal: 0,9 kg
- Brutokaal: 1,05 kg
- Kõrgus: 31,5 cm
- Pikkus: 10,2 cm
- Laius: 10,9 cm

Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.304

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninkljike Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com