

# PHILIPS

Lae/seina  
kohtvalgusti Star, 2 tk

Lae/seina kohtvalgustid

2200–2700 K


Valge

Hämardata; soe kuma

Lihtne paigaldada ClickFix-iga



56242/31/PO



## Mida rohkem hämardada, seda soojem valgus

Muutke ruumi meeleolu, et see sobiks käsiloleva tegevusega. Philips WarmGlow LED-kohtvalgustitega on teil võimalik valgust sujuvalt sobivale tasemele hämardada – alates eredast funktsionaalsest valgusest kuni kutsuva hubase sooja kumani. Mida rohkem hämardate, seda soojem valgus.

### Teie heaolu ja meelerahu toetav valgustus

- ClickFixi lihtne paigaldamine
- Väga kvaliteetne energiat kokku hoidev LED-valgusti
- Lambi tööiga kuni 30 kasutusaastat
- Viivituseeta valgustugevus kohe pärast sisselülitamist
- Tugev valgusvoog – 1000 lumenit
- Loodud silmade mugavust arvestades
- Integreeritud LED-valgusti
- 5-aastane garantii tagab muretu kasutamise

### Mitmekülgne valgustus päeva igasse hetke

- Muutke õhustikku hämardi ühe pöördega

### Suurepärane lahendus optimaalse valgustuse efekti saavutamiseks

- Kauakestev väga kvaliteetne materjal
- Kohandatav kohtvalgusti pea annab maksimaalse paindlikkuse
- Täiuslik valgusvihk aktsentvalgustuse andmiseks

# Esiletõstetud tooted

## ClickFixi lihtne paigaldamine



Paigaldage kohtvalgusti lihtsalt ja ise. Tänu ClickFixile pole abikäsi vaja. Kinnitage kronstein lakke, ühendage juhtmed, seejärel klõpsake ja fikseerige lamp ühekorraga.

## Energiat säästev LED-valgusti

LED-valgustid säästavad sama valgusvooga tavaliste valgustitega võrreldes kuni 80% elektrienergiat. Ostes Philipsi LED-valgusti või lambipirni, hakkate raha kohe kokku hoidma. Iga tavavalgusti vahetamine LED-valgusti vastu kajastub kohe väiksemas elektriarves.

## Tööiga kuni 30 aastat

LED-valgustid kestavad kauem ja nendega ei kaasne pidevat valgusallika vahetamise muret. Sedasi on oluliselt vähem jäätmeid, kuid ka raha kulub teil pikas perspektiivis vähem.

## Viivitusteta valgustus

Philipsi LED-kohtvalgustite järel pole vaja oodata. Valgus on täistugevusega kohe pärast sisselülitamist. Valgustite hõõglambisarnane soe valge valgus loob hetkega mugava ja kutsuva õhustiku.

## Tugev valgusvoog – 1000 luumenit

Valgustage oma kodu kvaliteetse valgusega

## Õrnad LED-id, mis ei koorma silmi



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

## Integreeritud LED-valgusti

Sellesse kohtvalgustisse on integreeritud kõrge kvaliteediga LED-valgusti, mis tagab optimaalse valgusvoo.

## 5-aastane garantii

Kõik meie kohtvalgustid on loodud kestma. Tervele tootele antakse 5-aastane täielik garantii, mis tagab selle, et te naudite kauakestvat kvaliteetset valgustust iga päev.

## WarmGlow hämardatav valgus

Muutke ruumi meeleolu nii, et see sobib kõigega, mida parajasti teete. Philips WarmGlow LED-kohtvalgustitega saate hämardi pöördel luua täiusliku meeleolu. Hämardage sujuvalt 2700 K funktsionaalsest eredast valgusest 2200 K kutsuvale soojale valgusele, et luua õdus hetk. Mida rohkem te hämardate, seda soojem valgus.

## Kvaliteetne materjal

See suurepäraselt viimistletud kohtvalgusti on valmistatud kauakestvatest väga kvaliteetsetest materjalidest. Tulemuseks on tugev ja vastupidav toode, mis valgustab ja täiustab teie kodu veel palju-palju aastaid.

## Lihtsalt kohandatav kohtvalgusti pea

Kohandatav kohtvalgusti pea võimaldab suunata valguse sinna, kus seda kõige enam vajate.

## Täiuslik isikupärase valguse loomiseks

Tuttava laia nurgaga (40 kraadi) valgusvooga moderne LED-kohtvalgusti sobib nii aktsent- kui ka üldvalgustuseks. Valgustid sobivad suurepäraselt köökidesse, elu- ja söögitubadesse.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Metall

**Kestvus**

- Lülitustsüklite arv: 50 000

**Keskkonnahoidlik**

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

**Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.**

- 5-aastane garantii LED-moodulile: Jah
- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Jah
- click!FIX kinnitus: Jah
- Piiritletud valgusvihud: Jah
- Integreeritud LED: Jah

**Valgusti omadused**

- Värviedastusindeks (CRI): 80

**Mitmesugust**

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor, Esik
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Lae/seina kohtvalgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: Hämardatav, Soekuma

**Muud omadused**

- Jõudlus: 111 lm/W

**Toote mõõtmed ja kaal**

- Kaal pakendita: 0,530 kg
- Kõrgus: 8,5 cm
- Pikkus: 24 cm
- Laius: 7,0 cm

**Hooldus**

- Garantii: 5 aastat

**Tehnilised andmed**

- Tööaeg kuni: 30 000 tund(i)
- Valgusti koguvälguvoog luumenites: 1000
- Valguse värv: 2200–2700
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Jah
- LED: Jah
- Energiaklassiga valgusallikas: F
- Komplekti kuulub elektrilamp: 11.5
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: I klass
- Valgusallikas vahetatav: Ei
- Valgusallikate arv: 2

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8718696154632
- Netokaal: 0,53 kg
- Brutokaal: 0,58 kg
- Kõrgus: 29,8 cm
- Pikkus: 11,3 cm
- Laius: 11,3 cm



Väljalaske kuupäev:  
2025-03-14  
Versioon: 0.712

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)