

PHILIPS

Seinavalgusti

Linea


LINEAARNE LED 2700 K

valge

LED



85087/31/16



Kujundage oma kodu valgusega

Säästke selle Philipsi LED-siinvalgustiga kuni 80% energiat. Selle sisseehitatud LED-lamp annab kvaliteetset sooja valget valgust, mis on täiuslik üldvalgustuseks. Moodulsüsteemi abil on lihtne mitut valgustit üksteise külge ühendada.

Säästlikud valgustuslahendused

- Energiasääst
- Kvaliteetne LED-tuli
- Pikk tööiga - kuni 20 aastat
- Soe valge valgus
- Philips pakub LED-moodulile ja draiverile 5-aastast garantiid

Eriomadused

- Ühendatav teiste samasse tooteperekonda kuuluvate toodetega
- Sisse- ja väljalülitamise lüliti tootel

Esiletõstetud tooted

Energiasääst



See Philipsi lamp on tavaliste valgusallikatega võrreldes energiasäästlikum, et säästaksite nii elektrile kuluvat raha kui ka loodust.

Kvaliteetne LED-tuli




Selle Philipsi lambiga kaasasoleva LED-lambi näol on tegemist Philipsi ainulaadse lahendusega. Ilma viivitusega süttimine tagab optimaalse valgusvoo ning tõstab esile teie kodu erksad värvid.

Pikk tööiga



Valgusallikas, mida võite usaldada. Selles Philipsi LED-valgustis kasutatud integreeritud LED-id kestavad kuni 20 000 tundi (see võrdub 20 aastaga, kui kasutusaeg päevas on keskmiselt kolm tundi ning sisse- ja väljalülitamistsükleid vähemalt 13 000). Hea on mõelda, et täiuslikult valgustatud kodus pole vaja muretseda valgusti hoolduse ega lambi vahetamise pärast.

Soe valge valgus



Lampidel võib olla erinevaid värvitemperatuure, mille mõõtühikuks on kelvin (K). Madala kelvini kraadiga lambid heidavad sooja õdusamat valgust, samal ajal kui kõrgema kelvini kraadiga lambid heidavad jahedat ja ergutavat valgust. See Philipsi lamp annab sooja valget valgust – et õhkkond oleks hubane.

5-aastane garantii LED-süsteemile



Lisaks selle lambi standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (lambis olev LED-moodul ja draiver) 5-aastast garantiid.

Ühendatav toode



Seda toodet saab ühendada teiste samasse tooteperekonda kuuluvate toodetega.

Sisse- ja väljalülitamise lüliti tootel



Lambile paigaldatud silmatorkamatu nupu abil saate valgust hõlpsasti sisse ja välja lülitada.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: sünteetika

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- 5-aastane garantii LED-moodulile: Jah
- Sisse- ja väljalülitamislüliti tootel: Jah

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Funktsionaalne
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,255 kg
- Kõrgus: 3,6 cm
- Pikkus: 112,4 cm
- Laius: 2,2 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 20 000 tund(i)
- Valgusallikas, mille valgusvoog võrdub tavalambiga võimsusega: 200 W
- Valgusti koguvalgusvoog lumenites: 1600 lm
- Valgusallika tehnoloogia: LED, 230 V
- Valguse värv: soe valge
- Toiteallikas: Vahemik 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Jah
- Valgusallikate arv: 1
- Komplekti kuulub elektrilamp: 18 W
- IP-kood: IP20, kaitse suuremate kui 12,5 mm osakeste eest, veevastane kaitse puudub
- Kaitseklass: II – topeltisolatsiooniga



Väljalaske kuupäev:
2024-09-17
Versioon: 0.1186

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com