

PHILIPS

Torukujuline
hõõgpirn

Dekoratiivne
luminofoortoru

10 W

E14

Värvitu

Hämardatav



8711500038210



Õdus dekoratiivne valgusti

Philipsi dekoratiivsed hõõglambid on disainitud madala intensiivsusega valguse jaoks (alla 60 lumeni), et pakkuda sooja, õdusat kuma, mis on ideaalne lõõgastava õhustiku loomiseks. Suurepärane avatud valgustites kasutamiseks.

Eriotstarbeline valgustus

- Eirakenduste jaoks

Esiletõstetud tooted

Erirakenduste jaoks



Philipsi eriotstarbelised hõõglambid on mõeldud kasutamiseks erirakendustes. Kodu üldvalgustuseks mõeldud lambid on saadaval Philipsi halogeen-, säästu- ja LED-lampide sarjades.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kuju: Torukujuline
- Pistikupesa: E14
- Pirni viimistlus: Värvitu
- Hämardatav: Jah

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 54 mm
- Laius: 17 mm

Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 1 aasta(t)
- Lülitustsüklite arv: 4 000
- Nominaalne tööaeg: 1 000

Valgusti omadused

- Rakendus: Erirakendus
- Värviedastusindeks (CRI): 100
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 2700
- Valgusvoog: 37 lm

Võimsus

- Võimsustegur (fraktsioon): 1

Võimsustarve

- Pinge: 240–250 V
- Võimsustarve: 10,0

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 1 000

Tehnilised andmed

- Hämardatav: Jah
- Sokkel: E14



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.649

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com