

PHILIPS

Torukujuline
hõõgpirn


Dekoratiivne
luminofoortoru

7 W

E14

Värvitu

Hämardatav



8711500250087



Õdus dekoratiivne valgusti

Philipsi dekoratiivsed hõõglambid on disainitud madala intensiivsusega valguse jaoks (alla 60 lumeni), et pakkuda sooja, õdusat kuma, mis on ideaalne lõõgastava õhustiku loomiseks. Suurepärane avatud valgustites kasutamiseks.

Eriotstarbeline valgustus

- Eirakenduste jaoks

Esiletõstetud tooted

Erirakenduste jaoks



Philipsi eriotstarbelised hõõglambid on mõeldud kasutamiseks erirakendustes. Kodu üldvalgustuseks mõeldud lambid on saadaval Philipsi halogeen-, säästu- ja LED-lampide sarjades.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kuju: Kodumasina
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E14
- Tehnoloogia: Hõõgpirnid
- Hämardatav: Jah
- Pirni viimistlus: Värvitu

Lambi mõõtmed

- Läbimõõt: 17 mm
- Kõrgus: 54 mm
- Laius: 17 mm

Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 1 aasta(t)
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 0.8
- Lülitustsüklite arv: 4 000
- Nominaalne tööaeg: 1 000

Valgusti omadused

- Rakendus: Öövalgusti
- Värviedastusindeks (CRI): 100
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Valguse värvi kategooria: Soe valge
- Käivitusaeg: 0 s
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 2700 K
- Valgusvoog: 21 lm

Muud omadused

- CE-märgis: Jah

Võimsus

- Võimsustegur (fraktsioon): 1

Võimsustarve

- Võimsustegur: 1
- Pingeline: 230–240 V
- Võimsustarve: 7 W

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 1 000
- Hinnanguline valgustugevus: 21 lm
- Nimivõimsus: 7.0 W

Tehnilised andmed

- Lampide eluiga: 1 000
- Kuju: Kodumasina
- Hämardatav: Jah
- Sokkel: E14

Pakendi mõõtmed ja kaal [Deco 7W E14 230–240V T17 CL 1CT/10X10F]

- EAN/UPC – toode: 8711500250087
- Netokaal: 8 g
- Brutokaal: 14 g
- Kõrgus: 5,9 cm
- Pikkus: 2,6 cm
- Laius: 2,6 cm

Pakendi mõõtmed ja kaal [Deco 7.0W E14 230–240V T17 CL 1CT/10X10F]

- EAN/UPC – toode: 8711500250087
- Netokaal: 8 g
- Brutokaal: 14 g
- Kõrgus: 5,9 cm
- Pikkus: 2,6 cm
- Laius: 2,6 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-09-24
Versioon: 0.240

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com