

PHILIPS

Ümmargune
luminofoor T5

Master T5

55 W

2GX13

Külm valge

8711500642516



Õhukese disainiga helge ja stiilne kodu

Valige õhukese disainiga Philips T5s, mida saab kasutada eri viisidel, et luua kodus stiilne õhkkond. Philipsi Super 80 Color tehnoloogia pakub parimat kvaliteeti, mis täiustab iga sisekujundust.

Säästab energiat

- Säästab energiat

Stiilse ja modernse sisustuse jaoks

- Õhuke disain, mida on võimalik kasutada erineval viisil



Esiletõstetud tooted

Säästab energiat Õhuke disain

Philipsi PLQ-lampide õhukest disaini on võimalik kasutada erineval viisil, et luua stiilsemat õhustikku. Valguse

ühtlane jaotumine muudab teie kodu valgeks.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Pistikupesa: 2GX13
- Tehnoloogia: Luminofoor
- Hämardatav: Jah

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 305 mm
- Laius: 18 mm

Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 12 000

Valgusti omadused

- Rakendus: Lisaeredus
- Värviedastusindeks (CRI): 81
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Valguse värvi kategooria: Külma valge
- Nominaalne valgustugevus: 4210 lm
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 4000 K
- Valgusvoog: 4 210 lm
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 76 lm/W

Võimsustarve

- Energiatõhususe märgis (EEL): G
- Võimsustarve: 55,7

Tehnilised andmed

- Valgusvoog: 4 200 lm
- Kuju: Ümmargune luminofoor
- Värvuskoordinaat Y: 0,38
- Värvuskoordinaat X: 0,38
- EPRELi registreerimisnumber: 423623
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere
- Hämardatav: Jah
- Sokkel: 2GX13



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.774

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com