

PHILIPS

Ümmargune
luminofoor

Master T5

55 W

2GX13

Soe valge

871150064279025



Õhukese disainiga helge ja stiilne kodu

Õhukese disainiga helge ja stiilse kodu jaoks

Säästab energiat

- Säästab energiat

Annab ereda valguse

- Erk õhustik lisaeredusega

Väga efektiivne ja tugeva valgusvooga

- Kõrge esialgne valgusvoog

Esiletõstetud tooted

Säästab energiat

Ekstra eredus

Väga tõhus hõõglamp BrightBoost tehnoloogiaga, mis pakub head värviesitust ja lisaeredust

Kõrge esialgne valgusvoog

Tugev valgusvoog annab parema kvaliteediga eredama valguse ning lisab koju erksust.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Pistikupesa: 2GX13
- Tehnoloogia: Säästuvalgusti
- Hämardatav: Jah

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 305 mm
- Laius: 18 mm

Kestvus

- Valgustugevuse säilivuse tegur: 0.85
- Nominaalne tööaeg: 12 000

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 81
- Värvustemperatuur: 3000 K
- Nominaalne valgustugevus: 4210 lm
- Korrelatsiooniga värvitemperatuur: 3000 K
- Valgusvoog: 4 210 lm
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 76 lm/W

Võimsustarve

- Pinge: 230 V
- Energiatõhususe märgis (EEL): G
- Võimsustarve: 55,7

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50
- Kuju: Rõngas
- Värvuskoordinaat Y: 0,403
- Värvuskoordinaat X: 0,44
- EPRELi registreerimisnumber: 423622
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere
- Hämardatav: Jah
- Sokkel: 2GX13



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Version: 0.827

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com