

PHILIPS


Valgusriba, 2 m,
RGB

Ribavalgustid


RGB

Läbipaistev

Hämardatav; RGB



8718696164280



Värviline valgus, mis sobib teie meeleoluga

Muutke ruumi valgustus oma tegemistele sobivaks.

Sobitage oma sisekujundusega

- Kompaktne suurus väikese ruumi jaoks

Materjal ja viimistlus


- Kvaliteetne materjal

Esiletõstetud tooted

Kompaktne suurus väikese ruumi jaoks

Ideaalne kohtadesse, kus on vähe ruumi

Kvaliteetne materjal



Vastupidav ja atraktiivne materjal on kena ja kauakestev investeering.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Hämardatav: Jah

Disain ja viimistlus

- Värvus: Läbipaistev
- Materjal: Plast

Kestvus

- Lülitustsükli arv: 15 000
- Nominaalne tööaeg: 20 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Juhtmele paigutatud sisse-/välja lülitamise nupp: Jah
- Komplekti kuulub vooluadapter: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 110 °
- Värviedastusindeks (CRI): 45
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 18 lm/W

Valgusvanik/Ribavalgus

- Pikendatavus: Ei

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Ribavalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Hämardatav, RGB värvid

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 95 mA

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,116 kg
- Kogukõrgus: 2,6 mm
- Kogupikkus: 2 000 mm
- Kogulaius: 10 mm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: -
- Valguse värv: RGB
- Toiteallikas: AC 220–240
- IP-kood: IP20 | Kaitstud sõrme sisstungimise eest
- Kaitseklass: II klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696164280
- Netokaal: 0,17 kg
- Brutokaal: 0,21 kg

- Kõrgus: 13,5 cm
- Pikkus: 5,5 cm
- Laius: 13,5 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Versioon: 0.369

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com