

PHILIPS

Pirn

LED

40 W

E27

8718696167779



Täiustage klassikalist välimust

See Philipsi klassikaline juhe ühendab tekstiilist juhtme ja metallpistiku klassikalise viimistlusega, et tuua teie koju klassikalist õhustikku. Ühtlaseks välimuseks kasutage koos Philipsi klassikalise kollektsiooni E27 LED-lambiga.

Teie elu- ja magamistoa jaoks loodud

- Kvaliteetne materjal
- Reguleeritav juhtme pikkus

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustood

- Juhe

Esiletõstetud tooted

Kvaliteetne materjal [Juhe]

See kaunis tekstiiliga kaetud juhe tagab, et lamp ripub paigaldamise järel sirgelt. Metallist pesa matt satineeritud viimistlus võimaldab mis tahes lambi antiikset välimust.

Reguleeritav juhtme pikkus [Juhe]

Juhet saab täielikult erinevatele kõrgustele reguleerida, mis annab paindlikkuse luua köögisaare ja söögilaua kohale stiilne dünaamiline rippvalgustite kombinatsioon.

Juhe

Neid Philipsi lampe saab kasutada koos Philipsi juhtmega, et täiustada teie sisevalgustust ja tekitada eluruumis tööstuslik tunne.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Tarvik
- Pistikupes: E27
- Hämardatav: Ei

Kestvus

- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Lülitustsüklite arv: 25 000
- Nominaalne tööaeg: 10 950 tund(i)

Valgusti omadused

- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 0,00 lm/W

Mitmesugust

- Lisafunktsioonid: Kaunistav

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 330 mA
- Jõudlus: 0 lm/W
- CE-märgis: Jah
- Vastavus RoHS-direktiivile: Jah

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Ping: 120-240 V
- Aktiivvõimsus: 40 W
- Võimsustarve: 40 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 10,7 cm

Nimiväärtused

- Nimivõimsus: 40 W

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- Line Frequency: 50 to 60 Hz
- Sokkel: E27

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696167779
- Netokaal: 0,43 kg
- Brutokaal: 0,48 kg
- Kõrgus: 16,9 cm
- Pikkus: 7,1 cm
- Laius: 16,9 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-03-18
Version: 0.1039

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com