

PHILIPS

Allavalgusti

Funktsionaalne

MESON

Valge



8718696173701



Mugav LED-valgusti, mis ei väsita silmi

Philips LED valgustid annavad valguse, mis on loodud teie silmade mugavusele mõeldes.

Lihne kasutada

- Ideaalne madalate lagedega ruumide jaoks, märkamatu ja tagasihoidlik valgusti.

Valgusefekt

- Ere valgus ühtlase jaotusega

Ohutus

- Ei erita kahjulikku UV-kiirgust

Kinnitamine

- Lihtsasti paigaldatav integreeritud konnektoriga ajam.

Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Esiletõstetud tooted

Sobib madalate lagedega Õhuke disain

Ere valgus ühtlase jaotusega

Oma ruumide tõeliselt hästi valgustamiseks valige see ühtlase jaotusega valgusti, mis heidab valgust ühtlaselt üle kogu ruumi.

Ei erita kahjulikku UV-kiirgust

Toode on disainitud nii, et see hoiaks ära potentsiaalselt kahjulikku UV-kiirgust.

Lihtsasti paigaldatav integreeritud konnektoriga ajam.

Võimaldab turvalist ja kiiret paigaldust ilma, et oleks vaja teadmisi või kaabeldamist.

Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 15 000 tunnini.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Valge
- Materjal: Plast

Keskkonnanahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatud kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 110 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,152 kg
- Väljalõike pikkus: 15 cm
- Väljalõike laius: 15 cm
- Kõrgus: 4,7 cm
- Pikkus: 16,5 cm
- Kaugus õõnsuses: 10,5 cm
- Laius: 16,5 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 1280
- Valguse värv: 6500
- Toiteallikas: 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 16.5
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696173701
- Netokaal: 0,15 kg
- Brutokaal: 0,19 kg
- Kõrgus: 16,6 cm
- Pikkus: 18 cm
- Laius: 5,6 cm
- Materjali number (12NC): 915005806801



Väljalaske kuupäev:
2024-07-15
Versioon: 0.190

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com