

PHILIPS

Pirn

LED


4–35 W

E27

Soe valge



8718699673529



Loodud vaatamiseks

Tutvustame uut Philips Deco hiiglaslike vintage LED-lampide perekonda, tuttavaid hõõglampe meenutavat kollektsiooni. Need tõusevad esile iseloomustava elemendina, lisades interjööri nostalgiahõngu.

Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades
- Tõeline hõõglambisarnane soe valge valgus

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Esiletõstetud tooted

Õrnad LED-id, mis ei koorma silmi



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga

väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Hõõglambisarnane soe valge valgus



Selle lambipirni värvitemperatuur on 2700 K, mis tagab sooja ja rahuliku atmosfääri – täiuslik lõõgastumiseks. See 2700 K valgus on täiuslik stiilseks kodu valgustamiseks

Asendab standardset hõõglampi

See kauni disaini ja levinud kujuga energiasäästlik LED-pirn on ideaalne säästev asendus traditsioonilistele hõõglampidele.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Hämardatav: Ei

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 10,6 cm
- Laius: 6 cm

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2500 K
- Nominaalne valgustugevus: 400 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus

Muud omadused

- Jõudlus: 100 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8718699673529
- EOC: 871869967352900
- Toote nimetus: LED classic 35W A60 E27 825 GOLD NDSRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.41
- Pingeline: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 4 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 35 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 10,6 cm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 403596
- Valgusvoo mõõtmise võrdlusväärtus: Sphere

Lambipirn

- Värviharmonia: 6

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699673529
- Netokaal: 0,03 kg
- Brutokaal: 0,05 kg
- Kõrgus: 15 cm
- Pikkus: 6,6 cm
- Laius: 6,6 cm
- Materjali number (12NC): 929001941501



Väljalaske kuupäev:
2024-04-13
Versioon: 0.474

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com