

PHILIPS

Kohtvalgusti 40 W
GX53

LED

2700 K

500 lm

15 000 h



8718699773717



Vastupidav fokusseeritud valgusvihuga LED- aktsentvalgustus

Philipsi standardised LED-lambid pakuvad ümberringi valgustamist, sobides täiuslikult toa üldiseks valgustamiseks.

Kvaliteetne valgus

- Tõeline hõõglambisarnane soe valge valgus

Esiletõstetud tooted

Tõeline hõõglambisarnane soe valge valgus



Selle lambipirni värvitemperatuur on 2700 K, mis tagab sooja ja rahuliku atmosfääri ning on lõõgastumiseks täiuslik. See 2700 K valgusti sobib ideaalselt koduvalgustuse disainilahendusse.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: GX53
- Pirni viimistlus: Matt
- Hämardatav: Ei
- Bulb Material: Plastic

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Toote kasutusest kõrvaldamine: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 500 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: 0,4
- Värvikood: 827 | CCT of 2700K
- Valgusefektiivsus (norm) (nom): 90 lm/W

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah
- LED Innovations: EyeComfort

Pakendi teave

- EAN: 8718699773717
- EOC: 871869977371700
- Toote nimetus: LED 500lm GX53 WW ND SRT4

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0,5
- Pingeline: 220-240 V
- Energiatõhususe märgis (EEL): F
- Võimsustarve: 5,5

Toote mõõtmed ja kaal

- Kogukõrgus: 26 mm
- Kogupikkus: 25,5 mm
- Kogulaius: 75 mm

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60
- EPRELi registreerimisnumber: 391874

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699773717
- Netokaal: 0,03 kg
- Brutokaal: 0,05 kg
- Kõrgus: 12,7 cm
- Pikkus: 7 cm
- Laius: 6,3 cm



Väljalaske kuupäev:
2025-08-30
Version: 0.469

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com