

PHILIPS

Laevalgusti Doris
6 W

Laevalgustid

2700 K

Must

Veekindel



8719514326583



Mugav LED-valgusti, mis ei väsita silmi

Philipsi LED-valgustid annavad valguse, mis on loodud teie silmade mugavusele mõeldes.

Lihne kasutada

- Kerge paigaldada

Ohutus

- Niiskuskindel

Parim kvaliteet

- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi
- Lihne puhastamine

Kestvus

- Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Esiletõstetud tooted

Kerge paigaldada

Paigaldamisega pole enam sekeldusi. Kinnitage või riputage see kindlalt seinale või lakke ja lülitage vooluvõrku ning valgusti ongi valmis valgustama.

Niiskuskindel

Niiskuskindlus tähendab, et võite seda toodet kasutada rahumeeli vannitoas, köögis, rõdul ja muudes ruumides, kus niiskus võib probleem olla.

EyeComfort

Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis puudutavad värelust, vilkumist, pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. Philipsi LED-pirnid ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitavad selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat

valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi enam kui kümneks aastaks. Lülitage valgusele, mis säästab teie silmi. Silmad tänavad teid selle eest.

Lihntne puhastamine

Siledad ja kergesti puhastatavad materjalid tähendavad, et teie kodu näeb alati põrandast laeni kena välja.

Pikk tööiga – kuni 15 000 tundi

Philipsi LED-tehnoloogia pikendab teie toote tööiga kuni 15 000 tunnini.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Metall, Plast

Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 15 000

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutusea lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandataav kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardataav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Vannituba, Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor, Garaaž
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 40 mA
- Jõudlus: 100 lm/W

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 0,26 kg
- Kõrgus: 7 cm
- Pikkus: 22 cm
- Laius: 22 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 15 000 tund(i)
- Lähimõõt: 220 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 600
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 6
- IP-kood: IP44

- Kaitseklass: I klass

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514326583
- Netokaal: 0,26 kg
- Brutokaal: 0,5 kg
- Kõrgus: 7,5 cm
- Pikkus: 28 cm
- Laius: 28 cm
- Materjali number (12NC): 929002665001



Väljalaske kuupäev:
2024-08-12
Versioon: 0.325

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com