

# PHILIPS

Laevalgusti  
Superslim, 22 W

Laevalgustid

2700 K

Must

Hämardatav



8719514327085



## Üks valgusti. Teie lüliti. Kolm valguse seadistust.

Looge õige meeleolu eredust muutes. Philips SceneSwitchi LED-laevalgustitega saate valida kolme ereduse astme vahel, mis sobivad täiuslikult igaks hetkeks. Pole vaja ei hämardit ega lisapaigaldisi – vajate vaid olemasolevat lülitit.

### Teie elu- ja magamistoa jaoks loodud

- Puhkamiseks ja seltskondlikuks ajaviitmiseks ideaalne

### Sobitage oma sisekujundusega

- Üliõhuke disain

### Lihtne kasutada

- Valgusti, mida saab paigaldada seinale või lakke, annab teile vabaduse kohandada õhustikku, et see sobiks teie interjööri.
- Kerge paigaldada

### Valgusefekt

- Ühtlane valguse jaotumine

### Parim kvaliteet

- EyeComfort – valgus, mis säästab silmi

# Esiletõstetud tooted

## Puhkamiseks ja seltskondlikuks ajaviitmiseks ideaalne

Elutuba on iga kodu süda - koht, kus pere saab kokku, et puhata ja külalisi vastu võtta. Nii elu- kui ka magamistoa valgus peab olema hõlpsasti kohandatav - vastavalt sellele, mis otstarbeks neid tube päeva jooksul kasutatakse. Erinevate valgusallikate hoolikas paigutamine ja valguse eri kihtidega mängimine aitab tekitada ruumikuse tunnet ning tekitada sooja ja sõbraliku meeleolu.

## Üliõhuke disain

Õhuke disain sobib täiuslikult madala laega ruumidesse, kus lamp on täiesti lae küljes.

## Kohandatav paigaldamine seinale või lakke

### Kerge paigaldada

Paigaldamisega pole enam sekeldusi. Kinnitage või riputage see kindlalt seinale või lakke ja lülitage vooluvõrku ning valgusti ongi valmis valgustama.

### Ühtlane valguse jaotumine

Valgustage ruume ühtlaselt.

## EyeComfort

Halb valgus võib silmi kurnata. Kuna paljud meist veedavad aega siseruumides, on oma kodu õigesti valgustamine olulisem kui kunagi varem. Meie tooteid on katsetatud rangete kriteeriumite osas, mis puudutavad värelust, vilkumist, pimestamist, värviedastust ja hämardavat efekti, et vastata EyeComforti nõuetele. Philipsi LED-pirnid ei anna mitte ainult mugavat valgust, vaid säilitavad selle kogu kasutusea jooksul, pakkudes püsivat valguskvaliteeti, valgusvoogu ja värvi enam kui kümneks aastaks. Lülitage valgusele, mis säästab teie silmi. Silmad tänavad teid selle eest.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Must
- Materjal: Metall, Plast

## Kestvus

- Lülitustsüklite arv: 20 000

## Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kohandatav kohtvalgus lambipeas: Ei
- Hämardatav kaugjuhtimispuldi abil: Ei
- Integreeritud LED: Jah
- Komplekti kuulub kaugjuhtimispult: Ei

## Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80

## Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Magamistuba, Elutuba, Söögituba, Köök, Kodukontor, Garaaž
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Laevalgustid
- EyeComfort: Jah
- Lisafunktsioonid: Hämardatav

## Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 110 mA
- Jõudlus: 90 lm/W

## Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 1,13 kg
- Kõrgus: 2,3 cm
- Pikkus: 43 cm
- Laius: 43 cm

## Hooldus

- Garantii: 5 aastat

## Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 20 000 tund(i)
- Läbimõõt: 430 mm
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 2000
- Valguse värv: 2700
- Toiteallikas: AC 220–240
- Hämardatav valgusti: Astmeline hämardus – ärge kasutage koos hämardiga
- LED: Jah
- Komplekti kuulub elektrilamp: 22
- IP-kood: IP20
- Kaitseklass: II klass

**Pakendi mõõtmed ja kaal**

- EAN/UPC – toode: 8719514327085
- Netokaal: 1,11 kg
- Brutokaal: 1,3 kg
- Kõrgus: 43 cm
- Pikkus: 2,8 cm
- Laius: 42,5 cm
- Materjali number (12NC): 929002666901



Väljalaske kuupäev:  
2024-04-25  
Versioon: 0.332

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)