

PHILIPS

Kohtvalgusti 4,7 W (ekv.
50 W) PAR16 GU10

Nutikas LED

Soe valge

Plast

Lihtsasti isehäälestuv

Juhtige WiZ-i rakenduse või
häälega



8719514372306



Hubaselt soe valge valgus

Lisage Philips Smart LED-i GU10 pirniga hajutatud hämardatavat sooja valget nutikat valgust oma kodu standardsetesse süvistatud valgustitesse ja kohtvalgustitesse. Pirn on WiZ-iga ühendatud. Kasutage oma olemasolevat Wi-Fi-ühendust, et juhtida kas rakendusega WiZ või häälega.

Lihtne seadistada

- Lihtsasti isehäälestuv. Töötab koos teie olemasoleva Wi-Fi-ga

Nutikas juhtimine

- Juhtige kõikjalt nutitefoniga.
- Häljuhtimine Google Assistanti, Alexa või Siri otseteede abil

Nutikad funktsioonid

- Nutikast hämardamine rakenduse, hääle või hämardiga
- Automatiseerige oma valgustus ajagraafikute abil
- Energiatarbimise jälgimine

Valgusrežiimid

- Kohandage stseene eelseadistatud dünaamiliste valgusrežiimidega.
- Pehme soe valge valgus

Esiletõstetud tooted

Lihtsasti isehäällestuv

WiZ töötab teie olemasoleva Wi-Fi ruuteriga, täiendavaid lüüse pole vaja. Lihtsalt ühendage oma uus valgusti vooluvõrku, laadige alla WiZ-i rakendus ja ongi valmis!

Juhtige ükskõik kust

Juhtige oma WiZ-i valgusteid nutitelefoni, kus iganes te olete. Pole vaja muretseda, kui jätsite tuled kodust lahkudes põlema. WiZ-i rakendus on saadaval iOS-ile ja Adroidile.

Hääljuhtimine

Juhtige oma valgusteid vabade kätega, kasutades selleks häält ja Google Assistanti, Amazon Alexa või Siri otseteesid! Kasutage lihtsaid häälkäsklusi valgustite sisse- või väljalülitamiseks, valguse eredamaks ja hämaramaks muutmiseks, värvi vahetamiseks ja valgustseenide seadistamiseks.

Nutikas hämardamine

Hämardage valgustid nutitelefoni, WiZmote'i või hääle abil soovitud eredusele. Kalli hämardi paigaldamine pole vajalik.

Automatiseerige oma valgustus ajagraafikute abil

Automatiseerige valgustid, et need vastaksid teie päeva- ja nädalakavale. Reguleerige oma valgustid nii, et need lülituksid sisse enne teie kojujõudmist ja oleksid välja lülitatud, kui neid pole vaja.

Energiatarbimise jälgimine

WiZ-i rakendus peab arvet teie valgustite energiatarbimise üle. Vaadake oma nädalast või päevast aruannet ja planeerige oma valgustus targalt, nii et kodune energiatarbimine oleks optimaalne.

Kohandatud stseenid

Miksige erinevad värvilise ja valge valguse režiimid, et luua ideaalne õhkkond oma igapäevasteks hetkedeks. Salvestage see ja käivitage see rakenduse, WiZmote'i või hääle abil.

Pehme soe valge valgus

Looge hubane õhkkond sooja valge valgusega. Nutikas valgusti, mis kohandub sinu igapäevaste tegevustega

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: PAR16
- Pistikupesa: GU10
- Tehnoloogia: Nutikas Wi-Fi
- Hämardatav: Spetsiaalsete hämarditega

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 5,8 cm
- Kaal: 0,05 kg
- Laius: 5 cm

Kestvus

- Keskmise kasutusega (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aasta(t)
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)

Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 36 °
- Värviharmonia: 6SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 90
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Valguse värvi kategooria: Pehme valge
- Nominaalne valgustugevus: 345 lm
- Käivitusaeg: <0.5 s
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 40 mA
- Jõudlus: 73 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8719514372306
- EOC: 871951437230600
- Toote nimetus: PHI WFB 50W GU10 927 DIM 1PF/6

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.51
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 4,7 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 50 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 5,8 cm

Nimiväärtused

- Hinnanguline valgusvihi nurk: 36 °
- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)
- Hinnanguline valgustugevus: 345 lm
- Hinnanguline valgusvihi tipptugevus: 550 cd
- Nimivõimsus: 4.7 W

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 584538

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514372306
- Netokaal: 0,05 kg
- Brutokaal: 0,09 kg
- Kõrgus: 16 cm
- Pikkus: 7 cm
- Laius: 7 cm
- Materjali number (12NC): 929002448121



Väljalaske kuupäev:
2024-04-21
Versioon: 0.144

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com