

PHILIPS

Kera 11 W (ekv.
75 W) G95 E27

Nutikas LED

Seadistatav valge

Plast

Lihtsasti isehäälestuv

Juhtige WiZ-i rakenduse või
häälega



8719514372603



Valige soe või külm valge valgus

Tooge soe või külm valge valgus ükskõik millisesse ruumi Philips Smart LED-i kerakujulise G95 nutika pirniga. Pirn on WiZ-iga ühendatud. Kasutage oma olemasolevat Wi-Fi-ühendust, et juhtida kas rakendusega WiZ või häälega.

Lihtne seadistada

- Lihtsasti isehäälestuv. Töötab koos teie olemasoleva Wi-Fi-ga

Nutikas juhtimine

- Juhtige kõikjalt nutitefoniga.
- Hääljuhtimine Google Assistanti, Alexa või Siri otseteede abil

Nutikad funktsioonid

- Automatiseerige oma valgustus ajagraafikute abil
- Energiatarbimise jälgimine
- Eelseadistatud heaolufunktsioonid.

Valgusrežiimid

- Seadistatav soe kuni külm valge valgus ja eelseadistatud režiimid
- Kohandage stseene eelseadistatud dünaamiliste valgusrežiimidega.

Esiletõstetud tooted

Lihtsasti isehäällestuv

WiZ töötab teie olemasoleva Wi-Fi ruuteriga, täiendavaid lüüse pole vaja. Lihtsalt ühendage oma uus valgusti vooluvõrku, laadige alla WiZ-i rakendus ja ongi valmis!

Juhtige ükskõik kust

Juhtige oma WiZ-i valgusteid nutitelefoniga, kus iganes te olete. Pole vaja muretseda, kui jätsite tuled kodust lahkudes põlema. WiZ-i rakendus on saadaval iOS-ile ja Adroidile.

Hääljuhtimine

Juhtige oma valgusteid vabade kätega, kasutades selleks häält ja Google Assistanti, Amazon Alexa või Siri otseteesid! Kasutage lihtsaid häälkäsklusi valgustite sisse- või väljalülitamiseks, valguse eredamaks ja hämaramaks muutmiseks, värvi vahetamiseks ja valgustseenide seadistamiseks.

Automatiseerige oma valgustus ajagraafikute abil

Automatiseerige valgustid, et need vastaksid teie päeva- ja nädalakavale. Reguleerige oma valgustid nii, et need lülituksid sisse enne teie kojujõudmist ja oleksid välja lülitatud, kui neid pole vaja.

Energiatarbimise jälgimine

WiZ-i rakendus peab arvet teie valgustite energiatarbimise üle. Vaadake oma nädalast või päevast aruannet ja planeerige oma valgustus targalt, nii et kodune energiatarbimine oleks optimaalne.

Eelseadistatud heaolufunktsioonid.

Kasutage WiZ-i rakenduses eelseadistatud heaolufunktsioone ja kasutage valgustusmustreid, mis sobivad kõige paremini teie bioloogilise kellaga kogu päeva vältel. WiZ annab teile ereda päevavalgust hetkel, kui teil on vaja energiat ja olete keskendunud, ning läheb sujuvalt üle pehmele soojale valgele valgusele, aidates teile lõõgastuda ja paremini magada.

Seadistatav soe kuni külm valge valgus ja eelseadistatud režiimid

Valige laia toonivaliku hulgast virgastavast külmast valgest kuni pehme sooja valgeni või lihtsalt valige mõni eelseadistatud režiim, nagu keskendumis- ja lõõgastusrežiim, et luua oma tegevusteks parim õhustik.

Kohandatud stseenid

Miksige erinevad värvilise ja valge valguse režiimid, et luua ideaalne õhkkond oma igapäevasteks hetkedeks. Salvestage see ja käivitage see rakenduse, WiZmote'i või hääle abil.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: G95
- Pistikupesa: E27
- Tehnoloogia: Nutikas Wi-Fi
- Klaasi tüüp: Matt
- Hämardatav: Spetsiaalsete hämarditega

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 13,9 cm
- Kaal: 0,13 kg
- Laius: 9,5 cm

Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 25 aasta(t)
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 70%
- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Nominaalne tööaeg: 25 000 tund(i)

Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 90
- Värvustemperatuur: 2700–6500 K
- Valguse värvi kategooria: Reguleeritav valge
- Nominaalne valgustugevus: 1055 lm
- Käivitusaeg: <0.5 s
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 95 mA
- Jõudlus: 95 lm/W

Pakendi teave

- EAN: 8719514372603
- EOC: 871951437260300
- Toote nimetus: PHI WFB 75W G95 E27 927-65 TW 1PF/6

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.51
- Pingeline: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 11 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 75 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 13,9 cm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 25 000 tund(i)
- Hinnanguline valgustugevus: 1055 lm
- Nimivõimsus: 11 W

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 584558



Väljalaske kuupäev:
2024-08-07
Versioon: 0.192

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com