

PHILIPS

Seinavalgusti Skies 14
W E27 P45 ilma pirnita

Välisvalgustid

Ilma pirnita

Hall

Veekindel



8719514385344



Stiilselt säästmine

See elegantne helehall Philipsi laevalgusti kutsub teid valguse säras hea raamatu seltsis aega veetma. Oma minimalistliku varjuga kiirgab see hajutatud eesmist eredat valgust seinale ja laele.

Tooge disain aeda

- Tehke valik nüüdisaegse stiili kasuks
- Valige oma aia jaoks laevalgusti
- Kvaliteetne alumiinium ja tippasemel sünteetilised materjalid

Eriomadused

- Saab paigaldada nii seinale kui ka lakke.
- Hõpsasti seadistatav igaks olukorraks

Teie aia jaoks loodud

- IP44 – ilmastikukindel

Esiletõstetud tooted

Tehke valik nüüdisaegse stiili kasuks

Sellel Euroopas disainitud valgustil on ainulaadne kujustus, et aidata teil anda oma aiale nüüdisaegne välimus.


Valige laevalgusti

Võtke selle ideaalselt maja sissekäiku või terrassi valgustava laevalgusti abil oma õueruumist maksimum.

Kvaliteetne materjal

See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survealumiiniumist ja tippasemel sünteetilisest materjalidest.

Seinale või lakke paigaldamise võimalus



Paigaldage see seinale- või laelambina, täpselt nagu ise soovite.

Lihtne paigaldada

See valgusti ja selle kinnitused on loodud lihtsaks paigaldamiseks ning komplektis on olemas kõik kasulikud abivahendid, mida selleks vaja läheb, nagu Torxi mutrivõti ja kruvikeeraja. Komplekt sisaldab ka täpseid juhendeid selle kohta, kuhu valgustit saab paigaldada, ning muud vajalikku teavet veekindluse IP-reitingu kohta.

IP44 – ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud põhjalikud katsed. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee eest. Sellel välisvalgustil on tase IP44, mis tähendab, et see on kaitstud veepritsmete eest, ning sellest tulenevalt ka levinuim ja ideaalne toode üldkasutamiseks välitingimustes.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: Hall
- Materjal: Alumiinium

Keskkonnahoidlik

- Disposal of the product: Pärast kasutuse lõppu kõrvaldage toode kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele ja ärge visake seda tavaliste olmejäätmete hulka. Vana toote nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine aitab vältida võimalikku negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Sobib suurepäraselt nii seinale kui lakke: Jah

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Aed ja terrass

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Aed ja terrass
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Seinavalgustid
- EyeComfort: Ei
- Lisafunktsioonid: Veekindel

Toote mõõtmed ja kaal

- Kaal pakendita: 1,000 kg
- Kõrgus: 8,1 cm
- Pikkus: 26 cm
- Laius: 26 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 10 000 tund(i)
- Toiteallikas: 50–60 Hz
- LED: Ei
- Energiaklassiga valgusallikas: pirn ei ole komplektis
- Ühendusdetail/kate: E27
- Komplekti kuulub elektrilamp: –
- Maksimaalse võimsusega asenduslamp: 14 W
- IP-kood: IP44
- Kaitseklass: II klass
- Valgusallikate arv: 2

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8719514385344
- Netokaal: 1,07 kg
- Brutokaal: 1,24 kg
- Kõrgus: 279 mm
- Pikkus: 95 mm
- Laius: 274 mm



Väljalaske kuupäev:
2025-03-10
Versioon: 0.350

© 2025 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com